

## feuillard de cerclage

longueur x largeur 400 m x 32 mm, noyau de roulette Ø 400 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 14600 N, surface avec revêtement en plastique résistant à l'usure



Numéro d'article: 208438

## Feuillard de cerclage

feuillard de cerclage

- longueur x largeur 400 m x 32 mm
- noyau de roulette Ø 400 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 14600 N
- surface avec revêtement en plastique résistant à l'usure

## Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	largeur	32 mm
surface	avec revêtement en plastique	longueur	400 m
diamètre de noyau de rouleau	400 mm	Poids	25 kg
résistance à la déchirure	14600 N		






## Accessoires

208455



boucles métalliques pour feuillage en polyester et de cerclage, convient pour la largeur du feuillard 32 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

216108		cornière de protection, En caisse carton coloris marron, recyclables à 100 %, Section 35 x 35 mm, longueur 1600 mm, épaisseur de matériau 3 mm
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
223711		stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
227306		cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange
531546		film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent