

## tapis de travail

### Haarlem

rouleau, ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω, largeur 910 mm, En vinyle microcellulaire avec surface striée coloris bleu, décharge



Numéro d'article: 235610



### tapis de travail










- convient pour zones de travail ESD / pour sollicitations moyennes
- rouleau
- ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
- largeur 910 mm
- En vinyle microcellulaire avec surface striée coloris bleu
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- décharge

## Détails techniques


|                                |                   |                       |                     |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | couleur               | bleu                |
| revêtement de sol              | tapis de travail  | largeur               | 910 mm              |
| confection                     | rouleau           | longueur max.         | 228000 mm           |
| qualité                        | 3 couches         | équipement revêtement | bordures biseautées |




|                                  |                         |                            |                                       |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                                  |                         | de sol                     |                                       |
| convient pour (secteurs)         | zones de travail ESD    | fonction revêtement de sol | décharge                              |
| convient pour (application)      | sollicitations moyennes | conducteur d'électricité   | oui                                   |
| lieu d'utilisation               | intérieur               | résistance de fuite        | résistance mesurée Rg 107 O, Rp 108 O |
| matériau de surface de roulement | vinyle microcellulaire  | Poids                      | 3,4 kg                                |
| surface de revêtement de sol     | strié                   |                            |                                       |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 235617 |    | Câbles de terre, Pour Protège-table/tapis de travail ESD, raccordement bouton/cosse à œillet, longueur 4,5 mm  |
| 235618 |    | Câbles de terre, Pour Protège-table/tapis de travail ESD, raccordement bouton/raccord emboîtable, longueur 4,5 mm  |
| 235619 |    | Câbles de terre, Pour protège-table ESD / bracelet, raccordement bouton avec 2 raccords enfichables / cosse à œillet   |
| 235620 |   | Câbles de terre, Pour protège-table ESD / bracelet, raccordement bouton avec 2 raccords enfichables / bouton   |
| 235621 |  | Câble de terre spiralé, pour Câble de terre spiralé, raccordement bouton / fiche banane  |
| 235622 |  | Prise de terre ESD, pour Prise de terre ESD, raccordement assemblage par pression 3 x 10 mm  |
| 235623 |  | Sangle de talon ESD, Pour Protège-table/tapis de travail ESD   |
| 235624 |  | Bracelet ESD, Pour Protège-table/tapis de travail ESD  |
| 235625 |  | nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213069 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm |
|--------|---|--|

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221861 |  | chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu  |
| 227891 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute  |