

bac de rétention mobile pro-line

pour fût 1 x 60 litres, volume de rétention 65 l, hauteur x largeur x profondeur 890 x 1275 x 635 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



Numéro d'article: 235665



bac de rétention mobile

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- pour fût 1 x 60 litres
- volume de rétention 65 l
- hauteur x largeur x profondeur 890 x 1275 x 635 mm
- s. caillebotis
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 4 roulettes pivotantes avec bandage plastique, ESD- exécution électroconductrice
- certification TÜV
- 10 années de garantie



Détails techniques





type de stockage de produits dan

bac de rétention

surface finition peinture époxy

type de bac de rétention	bac de rétention mobile	équipement bac de rétention	aucun
lieu de stockage	à l'abri	rehausses	poignée
volume de rétention	65 l	soubassement	4 roulettes pivotantes
capacité	fût 1 x 60 litres	pneumatique	plastique
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	conducteur d'électricité	oui
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	possibilité de passage au-dessous	non
hauteur	890 mm	roulant	oui
largeur	1275 mm	certification	certification TÜV
profondeur	635 mm	garantie	10 années
charge	300 kg	Poids	28 kg
matériau	acier		

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène