

META

rayonnage grande largeur MINI-RACK

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2307 x 800 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 479268



META Rayonnage grande largeur MINI-RACK

Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur





- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2307 x 800 mm
- charge maximale par élément 2750 kg
- charge max. par tablette 600 kg
- largeur x profondeur compartiment 2200 x 800 mm
- 3 niveaux avec platelage en acier
- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier



- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | équipement des tablettes / nivea | renfort par poutres |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | stabilité des tablettes / niveau | entretoise centrale |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | tablette réglable au pas | 50 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | utilisation | unilatéral |
| convient pour (produit/matériau) | marchandises encombrantes | surface de tablette | galvanisé |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2200 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 2307 mm | alignement angle d'installation | droit |
| profondeur | 800 mm | soubassement | pied (chevillable) |
| charge maxi par tablette | 600 kg | exécution couleur | galvanisé |
| largeur de compartiment | 2200 mm | volume de livraison | rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément | 2750 kg | livraison | démonté |
| profondeur de compartiment | 800 mm | garantie | 5 années |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | Poids | 108,602 kg |
| type tablette/niveau | platelage en acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 150076 |  | ancre à visser pour rayonnage grande largeur |
| 479348 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1451 x 800 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 479392 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1851 x 800 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 479428 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2251 x 800 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |

| | | |
|--------|---|---|
| 479472 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2651 x 800 mm, charge max. par tablette 490 kg, 3 niveaux avec platelage en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 480176 |  | tablette avec panneau en acier pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2200 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 600 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |