

## hofs rayonnage grande largeur

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2020 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 993115



## hofs Rayonnage grande largeur

### Rayonnage suivant

rayonnage grande largeur

- rayonnage suivant
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2020 x 635 mm
- charge maximale par élément 2000 kg
- charge max. par tablette 350 kg
- largeur x profondeur compartiment 2000 x 600 mm
- 5 niveaux avec sol en bois













- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en plastique pour une finition propre en haut et en bas
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

## Détails techniques





| type de meuble              | rayonnage                | équipement des tablettes / nivea | renfort par poutres  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| type de rayonnage           | rayonnage grande largeur | tablette réglable au pas         | 25 mm  |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable       | utilisation                      | unilatéral   |
| champ de rayonnage          | rayonnage suivant        | surface de montant               | galvanisé  |
| matériau                    | acier                    | surface de traverses             | galvanisé  |
| hauteur                     | 3000 mm                  | équipement rayonnage             | tablettes  |
| largeur                     | 2020 mm                  | équipement montant               | embases, plateaux supérieurs pour profilés                   |
| profondeur                  | 635 mm                   | alignement angle d'installation  | droit  |
| charge maxi par tablette    | 350 kg                   | exécution couleur                | galvanisé  |
| largeur de compartiment     | 2000 mm                  | certification                    | GS // label de qualité RAL                                   |
| charge maxi par élément     | 2000 kg                  | volume de livraison              | rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre |
| profondeur de compartiment  | 600 mm                   | livraison                        | démonté  |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce                  | garantie                         | 5 années   |
| type tablette/niveau        | sol en bois              | Poids                            | 160,53 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 510499 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1520 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 510501 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2270 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 510503 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2520 x 635 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 589572 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 3000 x 600 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi  |
| 597763 |  | séparateur à compartiments, pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 300 x 600 mm, sans appui mural, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                                    |
| 868419 |  | montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 870534 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 3000 x 600 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, grillageparoi, grosseur de la maille 50x50 mm                 |
| 870716 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 3000 x 600 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle perforée   |
| 993261 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 600 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 350 kg, en bois avec finition nature                          |

### Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |   | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés   |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |