

Feuille de données du produit



Article N°: 12582 Chariot à barres de poussée

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. 4 barres à boulonner, hauteur utile 500 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



| | |
|---|--------------------------------|
| Charge totale (kg) | 1200 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1000 |
| Largeur de surface utile (mm) | 700 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 283 |
| Longueur totale (mm) | 1076 |
| Largeur totale (mm) | 700 |
| Hauteur totale (mm) | 887 |
| Type de pneu | Caoutchouc élastique bleu gris |
| Roues (mm) | 200 x 50 |
| Poids (kg) | 42 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976125824 |