

# Feuille de données du produit

**fetra**<sup>®</sup>  
●●●●

Article N°: 2496W Servante avec bacs en tôle d'acier

**Equipements de manutention**



Système modulaire : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra". Plateau en tôle d'acier soudé avec rebord de 10 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	600
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	600
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	228, 860
<b>Longueur totale (mm)</b>	737
<b>Largeur totale (mm)</b>	609
<b>Hauteur totale (mm)</b>	860
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	160 x 40
<b>Poids (kg)</b>	38
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976249612