



FREIKÜHLTHEKE SPACE 1700

Freikühltheke mit gebogener Frontkippischeibe (Glasaufbau bei Anlieferung vormontiert)

Artikel-Nr.: 50171



© KBS Kältetechnik GmbH

Breite	1705 mm
Tiefe	1170 mm
Höhe	1350 mm
Maße innen B x T x H	715, Auslagentiefe mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	25 °C
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	520 Watt
Aussenmaterial	Stahlblech weiß
Innenmaterial	Stahlblech lackiert, Auslagefläche aus Edelstahl
Kühlung	Still
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 404 a
Serienzubehör	Rückschiebescheiben
Innenbeleuchtung	ja
Ausstellungsfläche	1.16 m ²
Energieverbrauch	10,00 kWh/24 Std
Anzahl der Türen	2
Reservfach	
Nettogewicht	170 Kg

Katalogtext

- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte

Sonstiges

