



**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 2034 Bandensteekwagen



Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. Geschikt voor wielen van 450 tot 860 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	200
<b>Schepbreedte (mm)</b>	500-945
<b>Schepdiepte (mm)</b>	660
<b>Totale breedte (mm)</b>	730
<b>Totale diepte (mm)</b>	1085
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1510
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	250 x 60
<b>Uitvoering</b>	voor bandendiameter 450 - 860 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	28,5
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976420349