

## Productinformatie

# 22 06 160

- Voor het buigen van draadogen
- Ronde, korte bekken, precisie geslepen
- Gladde spitsen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

## Rondbuigtang

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

### Algemeen

Artikel-nr.	22 06 160
EAN	4003773033790
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	175 g
Afmetingen	160 x 48 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	3,0 mm
Beklengte (L3)	30,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

