


## Produktinformation

# 38 91 200

## Mechanikerzange


DIN ISO 5745

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt
- 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen, auch zum Greifen von Zündkerzensteckern und Rundteilen (Zündkerzenstecker-Ziehzange)
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	38 91 200
EAN	4003773017219
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	177 g
Abmessungen	200 x 51 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	17,5 mm
Kopfwinkel	45 °



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

