

Information produit

86 01 180

Pince-clé

Pince et clé à la fois



- Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
- Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
- La préhension est améliorée grâce à deux positions de réglage supplémentaires pour une préhension réglable de toutes les largeurs de clés jusqu'à 40 mm
- 10 % de poids en moins mais avec une robustesse équivalente
- Graduation de réglage pratique : une graduation gravée au laser permet le pré-réglage du diamètre nominal avant l'accès
- Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
- Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
- Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
- Pas de dérèglement accidentel des mâchoires ni de glissement de la charnière
- Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
- La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 86 01 180 |
| EAN | 4003773084273 |
| Pince | grise atramentisée |
| Tête | polie |
| Poignées | gainées en plastique |
| Poids | 230 g |
| Dimensions | 180 x 46 x 15 mm |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------------|
| Épaisseur de la mâchoire (articulation) (B2) | 8,0 mm |
| Joint Thickness (B3) | 12,0 mm |
| Tip Thickness (B1) | 5,0 mm |
| Positions de réglage | 15 |
| Capacité pour écrous, ouverture | Ø 1 1/2 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture | 40 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

