

Produktinformation

97 49 19

- Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen 35 - 50 mm²
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399
- UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-AEH 97 99 330 – 399

Crimpeinsatz


Für Aderendhülsen



Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 19
EAN	4003773030898
Gewicht	46 g
Abmessungen	50 x 12 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	35 — 50 mm ²
Anzahl der Nester	2
AWG	2 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten