

Productinformatie

98 00 5/16"

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ♻

Algemeen

Artikel-nr.	98 00 5/16"
EAN	4003773020073
gewicht	36 g
Afmetingen	20 x 7 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Sleutelwijdte S	5/16 inch
Lengte l max.	108 mm
Kop diam. a max.	4 mm
Kopbreedte b max.	22 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen