




44  
mm




0




0



**VERPACKUNG: 2 PALETTE(N)**

 440 x 118 x 66 cm  
925 kg

 245 x 118 x 41 cm  
375 kg



EAN 4743329231910

**DIMENSIONEN**

Fläche	12.82 m2
Dachabmessungen	3.42 x 4.38 m
Rauminhalt m3	≈ 29.59 m3
Seitenwandhöhe	≈ 2.22 m
Firsthöhe	≈ 2.39 m
Vordach	≈ 10 cm

**FENSTER & TÜR**

1 x Schiebetür	400.0 x 202.6 cm
1 x Schiebetür	204.1 x 202.6 cm

**DACH UND FUSSBODEN**

Dachbretter	18x90 mm
Fussbodenbretter	18x90 mm
Dachfläche	14.22 m2
Dachwinkel	≈ 1.9 °
Imprägnierte Unterkonstruktion	45x70 mm

\*Optional Dacheindeckung

