

fetra Flessenkar

draagvermogen 80 kg, laadvlak Ø 310 mm, capaciteit 1x11 l fles, platform open, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 118583



fetra
Transportgeräte



fetra Stalen cilinderwagen

Draagvermogen 80 kg

Flessenkar

- draagvermogen 80 kg
- laadvlak Ø 310 mm
- capaciteit 1x11 l fles
- platform open
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met kogellager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	massief rubber
type roller	Flessenkar	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
draagvermogen	80 kg	materiaal velg	kunststof
euronorm	nee	wiellager	kogellager
diameter laadvlak	310 mm	wiel-ø	75 mm
capaciteit	1x11 l fles	hoogte	970 mm
platform	open	breedte	410 mm
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	blijjantblauw // RAL5007
stuurstang	ja	garantie	10 jaar
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	gewicht	7 kg