

Krause verrijdbare treden- platformladder STABILO® Professional

trap eenzijdig, 7 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes),
standhoogte 1,65 m, bordes breedte
x diepte 500 x 450 mm, balklengte
2,85 m, leuning beide zijden, van
aluminium

Artikelnummer: 139748



Krause Ladder met treden STABILO® Professional

verrijdbare treden-platformladder

- trap eenzijdig
- 7 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,65 m, bordes breedte x diepte 500 x 450 mm
- balklengte 2,85 m
- veilig in gebruik door leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- dwarstraverse 0,88 m breed
- 2 wielen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- gewicht 20 kg

Technische details

stijgtechniek	staande trap	klapfunctie	plaatsbesparend inlapbaar
laddertype	verrijdbare treden- platformladder	breedte dwarstraverse	0,88 m
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eenzijdig	leuning	beide zijden
lengte paal	2,85 m	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
hoogte sokkel	1,65 m	veiligheidsbeugel	ja
standhoogte	1,65 m	spreidbeveiliging	ja
breedte sokkel	500 mm	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sokkel	450 mm	opbergbak	ja
werkhoogte	3,65 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	7	onderbouw	2 wielen
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	gewicht	20 kg
in-/uitlapbaar	ja		