

stoelensteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 280 x 250 mm, met behulp van vleugelschroeven traploos in hoogte verstelbare draagarmen, wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 157794

Stoelensteekwagen

Draagvermogen 250 kg

stoelensteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- steekplaat breedte x diepte 280 x 250 mm
- lengte van de draagarmen 430 mm
- draagbreedte 245 mm
- met behulp van vleugelschroeven traploos in hoogte verstelbare draagarmen
- ladingbeveiliging door draagarmen
- constructie van staal (gelast)
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	ladingbeveiliging	draagarmen
type kar	stoelensteekwagen	trapslede	ja
draagvermogen	250 kg	banden	massief rubber
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm

breedte schep	280 mm	breedte	580 mm
diepte schep	250 mm	steekwagen uitrusting	in hoogte verstelbare draagarmen
lengte draagarmen	430 mm	oppervlak	kunststof coating
draagbreedte	245 mm	gewicht	11,5 kg
in-/uitklapbaar	nee		