

Rollcart diable pour charges rondes

force 250 kg, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, hauteur x longueur x largeur 500 x 1000 x 780 mm, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 202904



Rollcart Diabie pour charges rondes

Force 250 kg

diabie pour charges rondes

- force 250 kg
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 500 x 1000 x 780 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 400 mm
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	Ø de roue	400 mm
type de diabie de manutention	diabie pour charges rondes	poignée de sécurité	non
charge	250 kg	hauteur	500 mm
longueur de plateau	1000 mm	longueur	1000 mm
matériau	acier	largeur	780 mm
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010

patins pour escaliers	non	garantie	5 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	22 kg