


wandelement voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 1480 mm,
van staal met slag- en krasvaste
poedercoating

Artikelnummer: 205896



Wandelement voor scheidingswandsysteem

wandelement voor scheidingswandsysteem








- hoogte x breedte 2200 x 1480 mm
- systeemmaat 1500 mm
- draadgaas 40 x 40 x 3,8
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating







Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	breedte maas	40 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	draaddikte	3,8 mm
roosterelement	wandelement	profiel	C-profiel
hoogte	2200 mm	materiaal	staal
breedte	1480 mm	oppervlak	m. poedercoating
systeemmaat	1500 mm	gewicht	23 kg
hoogte maas	40 mm		

Gerelateerde Producten

101648		T-paal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
101649		wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem, hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206028		opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 750 x 1480 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206039		eindpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
206061		hoekpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
529615		hoekelement voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 2200 x 480 / 480 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating
886228		middenpaal voor scheidingswandsysteem, hoogte 2200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag