

VARIOfit kastwagen

draagvermogen 500 kg, met 1 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1045 x 685 mm, 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden, onderstel in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 226026



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kastwagen met draadgaas wanden

kastwagen


- draagvermogen 500 kg
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1045 x 685 mm
- 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1810 x 1115 x 810 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager

- zwenkwielen met EasySTOP
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	kastuitvoering	met deuren
type wagen	kastwagen	schuifbeugel	1 stuks
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	1045 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	685 mm	wiel-ø	200 mm
hoogte	1810 mm	wiellager	kogellager
lengte	1115 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte	810 mm	wielstand	rechthoekig
etages aantal	1 stuks	kleur	lichtgrijs // RAL7035
etage-inrichting	recht	garantie	12 jaar
wandtype	Draadgaaswand	gewicht	117,5 kg
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden		

Gerelateerde Producten

401868		inlegbodem voor kastwagen, lengte x breedte 1045 x 685 mm, van hout in decor beuken
--------	---	---

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
323269		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 150 x 200 x 350 / 300 mm, van polyethyleen in blauw
551220		golfkartonnen vouwdoos, van doos in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 600 x 400 mm