

Cemo lithium-ion ladekast Basic

uitvoering AT, DE, FR, NL, IT,
brandkamer getest type 60, hoogte
x breedte x diepte 520 x 800 x 660
mm, dubbele vleugel deur, romp
gelakt in vergelijkbaar met RAL7035
lichtgrijs, front gelakt in lijkend op
RAL2004 zuiver oranje



Artikelnummer: 227802



Cemo Lithium-ion ladekast Basic

voor het veilig opladen van lithium-ionbatterijenVersie NL

lithium-ion ladekast



- uitvoering AT, DE, FR, NL, IT
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 60
- hoogte x breedte x diepte 520 x 800 x 660 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 450 x 730 x 530 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- met warmteafvoer bij het opladen, laadstroomonderbreking bij openen deur en oplaadstop bij storing
- ventilatie met technische ventilatie
- romp gelakt in vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in lijkend op RAL2004 zuiver oranje








Technische details

meubeltype	kast	veiligheidsuitrusting	kast	warmteafvoer bij het opladen, laadstroomonderbreking bij openen deur en oplaadstop bij storing
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	brandveiligheid	brandkamer	getest type 60
type kast	acculaadkast	ventilatie	kast	technisch
land	uitvoering AT, DE, FR, NL, IT	materiaal		staal
opslagplaats	in de werkruimte	kleur romp		vergelijkbaar met RAL7035 lichtgrijs
hoogte	520 mm	kleur voorkant		lijkend op RAL2004 zuiver oranje
binnenhoogte	450 mm	oppervlak romp		gelakt
breedte	800 mm	oppervlak front		gelakt
binnenbreedte	730 mm	afsluitbaar		ja
diepte	660 mm	sluitfunctie		deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
binnendiepte	530 mm	type deur		dubbele vleugel deur
kast uitrusting	rookmelder, stekkerdoos, deurcontactschakelaar	gewicht		106 kg

Gerelateerde Producten

227805		kabeldoorvoer, voor lithium-ion ladekast
229969		set stapelvoeten voor lithium-ion ladekast

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221309		waarschuingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm