

Hymer escabeau industriel 4124

accès double face, 2 x 5 marches profilées (estrade incl.), Hauteur 0,65 m, longueur de lisse 1,28 m, en aluminium

Numéro d'article: 231336



HYMER



escabeau industriel

- accès double face
- 2 x 5 marches profilées (estrade incl.)
- Hauteur 0,65 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,28 m
- connexion marches/lisse serti
- charnières en acier
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- posé hauteur x largeur 1150 x 460 mm
- poids 5,5 kg



- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| technique de montée | escabeau | roulant | non |
| type d'échelle | escabeau industriel | connexion d'échelons/de longeron | serti |
| matériau | aluminium | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement |
| utilisation | double face | étrier de sécurité | non |
| Longueur de lisse | 1,28 m | protection contre l'écartement | oui |
| hauteur | 0,65 m | exécution échelle | à deux parties |
| Hauteur d'accès | 2,65 m | bac | non |
| nombre de marches | 2 x 5 | stabilité / renfort / entretoise | charnières en acier |
| type de marche/d'échelon | marches profilées | soubassement | pieds d'échelle antidérapants |
| profondeur des marches | 80 mm | norme | EN 131 |
| hauteur | 1150 mm | norme TRBS (règles techniques re | TRBS 2121-2 |
| largeur | 460 mm | garantie | 10 années |
| rabattable | oui | Poids | 5,5 kg |
| fonction rabattable | pliables pour un gain de place | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9 |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE |