


## tafellegger Conductive Runner

metergoed, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, breedte 910 mm, 3 mm dik, van vinyl (geschuimd) met glad oppervlak in zwart



Artikelnummer: 235614



### tafellegger


- geschikt voor ESD werkzones voor het bekleden van tafels of magazijnstellingen / ter bescherming van elektrostatisch gevoelige componenten
- metergoed
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- breedte 910 mm, 3 mm dik
- van vinyl (geschuimd) met glad oppervlak in zwart
- geperste randstrips voorkomen dat de legger onbedoeld wordt opgetild
- temperatuurbestendig -28 °C tot +93 °C

### Technische details





uitrusting werkplaats	tafellegger	kleur	zwart
confectionering	metergoed	breedte	910 mm

geschikt voor (branches)	ESD werkzones	dikte	3 mm
geschikt voor (product/materiaal)	elektrostatisch gevoelige componenten	vloerbedekking uitrusting	geperste randstrips
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	ja
materiaal loopvlak	vinyl	temperatuurbestendigheid	-28 °C tot +93 °C
materiaal verwerking	geschuimd	gewicht	4,5 kg
oppervlak vloerbedekking	glad		

## Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht