

## WSM fietsbeugel

hoogte x lengte x diepte 845 x 2160 x 710 mm, 2 x 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt, uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming



**Artikelnummer: 240195**

### fietsbeugel

- hoogte x lengte x diepte 845 x 2160 x 710 mm
- 2 x 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 540 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met lage beugel
- uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming
- bevestiging met vloermontagebeugel
- Leveringstoestand gedemonteerd

### Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	staander uitrusting	stalen ogen, kunststof ommanteling
type fietsenrek	fietsbeugel	opstelling	legbord
hoogte	845 mm	bevestigingstype	vloermontagebeugel
lengte	2160 mm	instelhoek	90 °

diepte	710 mm	reclamevlak	nee
breedte band	55 mm	materiaal	stalen buis
buis-Ø	18 mm	materiaal verwerking	geschroefd
instelplaatsen aantal	2 x 4	oppervlak standaard	vuurverzinkt
gebruik	beide zijden	kleur standaard	zilverkleurig
beugel uitvoering	laag	levering	gedemonteerd
wielafstand	540 mm	gewicht	55 kg
staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte- /hoogteverstelling		