

a.m.p.e.r.e. barrière de protection anti-collision

Rack Mammut®

élément : planche double, convient pour le intérieur et extérieur, hauteur x longueur 690 x 8000 mm, Absorbe les chocs et reprend sa forme initiale, en polyoléfine, coloris jaune/noir, fixation à la plaque de fond par ancrages au sol



Numéro d'article: 254290



barrière de protection anti-collision

- élément : planche double
- convient pour le intérieur et extérieur
- hauteur x longueur 690 x 8000 mm
- diamètre du tube 200 mm
- Absorbe les chocs et reprend sa forme initiale
- en polyoléfine, coloris jaune/noir
- fixation à la plaque de fond par ancrages au sol
- livré matériel de montage inclus



Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	forme de tube	tube rond
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	plaque de fond
type de protection anti-	barrière de protection	fonction protection	Absorbante

collisio	anti-collision	anticollisio	
élément	planche double	matériau	polyoléfine
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
hauteur	690 mm	volume de livraison	matériel de montage inclus
longueur	8000 mm	Poids	162,73 kg
diamètre de tube	200 mm		

Cela s'adapte aussi ...

221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221380		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 8
224768		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 1000 mm, manche bois, pour poussières fines
227876		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 45, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm