

META tablette pour rayonnage

largeur x profondeur 1000 x 300 mm,
pour une charge max. par tabl. de
100 kg, niveaux galvanisé avec
 finition peinture époxy antichocs et
antirayures en RAL7035 gris clair

lot 6 pièce

Numéro d'article: 362861



Das Lagersystem



META Tablette

tablette pour rayonnage







- Convient pour le rayonnage personnalisé ou la structure sur mesure
- système à visser
- largeur x profondeur 1000 x 300 mm
- pour une charge max. par tabl. de 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- pli sur tous les côtés pour une stabilité accrue et pour protéger contre les blessures
- structure en acier
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

- à visser avec vis à tête bombée et écrous à collerette
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge




Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	100 kg
type de rayonnage	rayonnage	largeur de compartiment	1000 mm
rayonnage modulaire	système à visser	profondeur de compartiment	300 mm
champ de rayonnage	composant	matériau	acier
composant	tablette	surface de tablette	galvanisé // finition peinture époxy
convient pour (secteurs)	rayonnage/structure	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
profondeur	300 mm	type de fixation	à visser avec vis à tête bombée et écrous à collerette
type de soubassement	tablette en acier	Poids	13,734 kg

Accessoires

503799		renforcement de rayonnage angulaire M6x12,4 pour rayonnage, 13 vis à tête bombée
503800		renforcement de rayonnage angulaire M6x12,8 pour rayonnage, 25 vis à tête bombée
503801		vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette
503802		vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette
503803		pieds, pour rayon. à monter soi-même, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
503804		tôle de compensation, pour rayon. à monter soi-même, hauteur 2 mm

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein