

RAPIDLIFT coins roulants



Force totale 600 kg, convient pour pour machines, hauteur de charge 15 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang, 3 roulettes pivotantes

lot 4 pièce



Numéro d'article: 400116

RAPIDLIFT Coin roulant pour machines






coins roulants

- Force totale 600 kg
- convient pour pour machines
- hauteur de charge 15 mm
- hauteur x longueur x largeur 85 x 204 x 366 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure en acier
- 3 roulettes pivotantes
- Avec bandage nylon sur jante nylon

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de jante	nylon
type de rouleur	plateau roulant	nombre/type de roulettes	3 roulettes pivotantes
convient pour (produit/matériau)	machines	hauteur	85 mm
charge	600 kg	longueur	204 mm
hauteur de charge	15 mm	largeur	366 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
barre directrice	non	couleur	orangé sang // RAL2002
pneumatique	nylon	Poids	8 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm