

META

Lengte-traversen voor palletstelling

lengte 3300 mm, max. veldlast 12800 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 3400 / 3750 kg, 3 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 500993



Das Lagersystem



META Palletstelling

Onderdeel - ligger

Lengte-traversen voor palletstelling

- kliksysteem
- lengte 3300 mm
- max. veldlast 12800 kg

- draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 3400 / 3750 kg
- vakbreedte 3300 mm
- 3 opslagplaatsen bij opslag in de lengte
- opslag in de lengte
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	draagvermogen per paar (frametype	3750 kg
stellingtype	palletstelling	∅ kg per plaats (bij frametype 1	1133 kg
stellingsysteem	kliksysteem	∅ kg per plaats (bij frametype 2	1250 kg
stellingveld	onderdeel	veldlast max. (frametype 1/vakho	8800 kg
onderdeel	Lengtetraversen	veldlast max. (frametype 1/vakho	8500 kg
materiaal	staal	veldlast max. (frametype 2/vakho	12800 kg
breedte	3300 mm	veldlast max. (frametype 2/vakho	12250 kg
parkeerplaats	3 stuks	veldlast max. (frametype 2/vakho	11600 kg
bergruimte (in de lengte)	3 stuks	oppervlak traversen	verzinkt // poedercoating
opslag	in de lengte	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
gebruik	eenzijdig	kleur uitvoering	roodoranje // RAL2001
legbord-/niveautype	traversen	garantie	5 jaar
vakbreedte	3300 mm	gewicht	21,715 kg
draagvermogen per paar (frametype	3400 kg		

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x ∅ 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x ∅ 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem

