

## Moravia protection d'angles BLACK BULL

convient pour le extérieur, hauteur x largeur x profondeur 350 x 600 x 600 mm, en tube en acier de qualité avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond

Numéro d'article: 505232



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Protection d'angle BLACK BULL

protection d'angles



- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur x profondeur 350 x 600 x 600 mm
- diamètre du tube 76 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- en tube en acier de qualité avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir
- à cheviller dans la plaque de fond

## Détails techniques






sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	3 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	forme de tube	rond
type de protection anti-collision	protection d'angles	type de fixation	à cheviller
lieu d'utilisation	extérieur	matériau	tube en acier de qualité

hauteur	350 mm	surface de protection anti-collis	avec revêtement en plastique
largeur	600 mm	couleur de la protection anti-co	jaune/noir
profondeur	600 mm	Poids	18 kg
diamètre de tube	76 mm		

## Accessoires

214657		Élément ressort pour barre de protection anti-collision, hauteur x largeur x profondeur 50 x 146 x 166 mm, équipé de pour une inclinaison max. de 10°, en polyuréthane, coloris noir
505239		cheville spéciale pour protection d'angles, équipé de avec vis

## Cela s'adapte aussi ...

141906		rebord de balisage, convient pour le intérieur, hauteur x longueur x profondeur 150 x 800 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à cheviller
208495		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 2000 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur/de coupe, 2 tablettes, 8 manches insérables
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
527237		support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 2500 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roul.