


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 800 x 605 x 695 mm, 6 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 526220



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 75 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 800 x 605 x 695 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 1x50 mm/1x75 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm/1x200 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot



- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details




meubeltype	kast	indelingsraster liggend	30 mm
type kast	ladekast	indelingsraster staand	50 mm
materiaal	staal	uittrekrail lade	telescooprail
hoogte	800 mm	uittrekbare lade	100 %
breedte	605 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	6 stuks	beletteringsveld	etikettenlijst
hoogteverstelraster lade	25 mm	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	1x50 mm/1x75 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x150 mm/1x200 mm	sluitsysteem	cilinderslot
frontheogte 50 mm	1 stuks	scheidingswand	nee
frontheogte 75 mm	1 stuks	greep	greeplijst
frontheogte 100 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
frontheogte 125 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
frontheogte 150 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
frontheogte 200 mm	1 stuks	gewicht	110 kg
draagvermogen lade	75 kg		

Gerelateerde Producten

501087		scheidingswand, 1 lengteverdeler + 2 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 150 mm, breedte 500 mm
501088		scheidingswand, 1 lengteverdeler + 2 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 200 / 250 mm, breedte 500 mm
501100		scheidingswand, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 75 mm, breedte 500 mm
501101		scheidingswand, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501102		scheidingswand, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 150 mm, breedte 500 mm
501103		scheidingswand, 3 lengteverdeler + 8 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 200 / 250 mm, breedte 500 mm
501139		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, frontheogte 50 mm, breedte 500 mm

501140		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501142		set inzetbakken, bestaand uit 18 bakken, 6 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501153		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 500 mm
501154		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 500 mm
501155		set inzetbakken, bestaand uit 15 bakken, 15 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 500 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 500 mm
501166		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte 500 mm, in zwart
501170		antislipmat, passend voor ladebreedte 500 mm, breedte x diepte 500 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw