

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 200 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm



Artikelnummer: 526613

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 200 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

### Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	170 mm

draagvermogen	200 kg	naaf lengte	50 mm
banden	elastiek	naafboorgat	20 mm
wiel-ø	125 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	aluminium	uitlading	50 mm
wiellager	kogellager	lengte plaat	138 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	gewicht	4,2 kg

## Gerelateerde Producten

503609



wiel, draagvermogen 220 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 50 x 20 mm, velg van aluminium

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken