

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **453-10251**

Artikel/Modell **SARO Tiefkühlschrank mit 3 Glastüren,  
Modell GTK 1480 S - schwarz**

GTIN **4017337056897**



- **Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Glastürrahmen und Frontgrill) Aluminium, schwarz lackiert**
- **3 Türen selbstschließend, dreifachverglast**
- **15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten**
- **LED-Beleuchtung (vertikal), separat schaltbar, 4x 10,5 Watt**
- **Digitale Temperaturkontrolle**
- **Isolierung: 65 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp. -18 / -22 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,580 kW**
- **Roste: 5x B 624 x T 473 mm (mittig) + 10x B 551 x T 473 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 1563/1090 Liter**
- **Innenmaße: B 1760 x T 580 x H 1538 mm**
- **Außenmaße: B 1253 x T 760 x H 2003 mm**
- **8 Walzen (360 Grad drehbar)**
- **Gewicht: 355 kg**
- **Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf**
- **Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G)**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84181020  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827