



Zum Produkt



Datenblatt

multipolar® 481 - 10 Fächer - Tür li

Der sichere Gemeinschaftskühlschrank.

Für die individuelle und flexible Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung. Erhältlich mit 8, 10 oder 12 Einzelfächern, die durch dynamische Kühlung perfekt temperiert werden. Jedes Fach mit unterschiedlich schließendem Schloss (2 Schlüssel pro Fach), somit kann der Kühlschrank von mehreren Personen gleichzeitig und deshalb besonders energieeffizient genutzt werden. Ebenso entweicht beim Öffnen über die kleinen Einzelfächer nur ein Bruchteil der gekühlten Luft und spart dadurch deutlich Strom und Energie. Mit stufenlos regelbarer Temperatur durch integrierten Raumthermostat. Zudem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Für das Modell multipolar® 481 besteht zudem die Bestelloption mit 8 oder 10 ausziehbaren Schubladen, statt Fächern.

Zusätzlich ist jedes Modell für noch mehr Sicherheit mit einem Hauptschlüssel erweiterbar oder für die stilvolle Optik mit einem Dekorrahmen, in den ein Dekor bis zu einer Dicke von 6 mm einsetzbar ist. Durch ein stabiles Untergestell aus Edelstahl kann der multipolar® ebenso erhöht werden.

TECHNISCHE MERKMALE

multipolar® 481 - 10 Fächer - Tür li



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	769 x 747 x 1684 mm
Material	Außen Stahl/weiss
Gewicht	90 kg
Anschlusswert	480 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ A)
Kabellänge	2.000 mm
Kühlbereich	+2°C bis +9°C
Schutzart	IPX0
Anzahl Fächer	10
Türanschlag	links
Kältemittel	R600a
Energieverbrauch im Jahr	383 kWh
EEK	B
Bruttovolumen	554 L
Nettovolumen	413 L
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C

Bestellnummer 83 02 03 03

VORTEILE

Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß elektrostatisch pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest.

Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol.

Fachinnengestell vollständig aus hygienischem Edelstahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell.

Innenböden umlaufend hochgekantet.

Energiesparender und leistungsstarker Kältekompressor.

Durch Speziallagerung, besonders geräusch- und schwingungsarm.

Hervorragend isoliert mit umlaufender Magnetkammerdichtung.

Robust mit stabilen Türscharnieren und hochwertigen Einzelschlössern.

Glatte, pflegeleichte, hygienische Oberflächen.