



Profitieren Sie von höchsten Qualitätsansprüchen und lagern Sie entzündbare Gefahrstoffe

- **Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)**
- **für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)**
- **selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall**

- ausgerüstet mit Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- integrierte Justierhilfen zum einfachen Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Schutz vor unbefugtem Zugriff, Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig)
- ideal für die Lagerung von Kleingebinden
- Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung, leicht zu reinigen
- geprüft nach den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GS-Zeichen) und CE-konform

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, mit Auszugswannen

- leichtgängige Auszugswannen, selbsttätiger Einzug im Brandfall

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

ab Seite **196**



Bestell-Nr. 218-431-J9



i geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R), Schränke mit Auszugswannen werden inkl. einer zusätzlichen Bodenwanne geliefert

Wichtig in der Gefahrstofflagerung ist immer die Anzahl und Größe der einzulagernden Gebinde. Bei 4 Auszugswannen sind Sie variabler in der Wahl Ihrer Gebindegrößen...

...während 6 Auszüge speziell für kleinere Gebinde geeignet sind.

Typ	GA-900-4	GA-900-6	GA-1200-4	GA-1200-6
Ausstattung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	896 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	750 x 524 x 1742	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Traglast Auszugswanne [kg]	60	60	60	60
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	19	19	30	30
Gewicht [kg]	414	441	484	516
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	218-431-J9	218-433-J9	218-435-J9	218-437-J9
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	218-432-J9	218-434-J9	218-436-J9	218-438-J9
ZUBEHÖR				
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	-	-	148-583-J9	148-583-J9
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 1200 mm	-	-	165-319-J9	165-319-J9
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 900 mm	195-611-J9	195-611-J9	-	-

in den feuerbeständigen Gefahrstoffschränken von DENIOS.

- **Ob in sicherheitsgelb (RAL 1004), nach DIN 4844 oder im schlichten lichtgrau (RAL 7035) - die Gefahrstoffschränke Typ Edition-G bieten 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und Sicherheit für die eingelagerten Gefahrstoffe.**

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, mit Einlegeböden, Breiten 900 und 1200 mm



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte **Übereinstimmungs-erklärung (ÜHP)**

i geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)



Typ	G-901	G-1201
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Maße außen B x T x H [mm]	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	750 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	23	33
Gewicht [kg]	385	453
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	148-564-J9	116-979-J9
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	133-980-J9	116-981-J9
ZUBEHÖR		
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	133-979-J9	116-975-J9
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-978-J9	116-939-J9
Bestellnummer Türfeststellanlage	116-977-J9	116-977-J9
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 1200 mm	-	165-319-J9
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 900 mm	195-611-J9	-

i Ausgesuchte Modelle innerhalb 1-2 Wochen lieferbar.