



2 Klappbarer Schiebbügel



1-3

1-4


Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



4



3



5



Schreibtafel für alle Wagen mit Schiebbügel



Anwendungsbeispiel

Kompakt-Elektromodul		5	
Für Wagenbreite	mm	700	800
Nr.		536 788 05	536 789 05
€		1550.-	1575.-
Impulsadegerät		454 205 05	
		89.90	

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	200	200	300	100
Größe	Länge x Breite mm	850 x 430		1000 x 700	850 x 430
Ladefläche		MDF-Platte, beschichtet			Quintett-Struktur
Ladehöhe	mm	194	194	247	170
Rad-Ø	mm	125	125	160	100
	Nr.	200 438 05	200 439 05	200 441 05	200 538 05
	€	159.-	215.-	256.-	215.-
Schreibtafel für alle Wagen	Nr.	200 011 05			
	€	26.95			

## Tragfähigkeit 200 kg

Ladefläche 850 x 430 mm

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- 1 Mit anschraubbarem Schiebbügel, Ladefläche MDF-Platte
- 2 Mit klappbarem Schiebbügel, Ladefläche MDF-Platte

## Tragfähigkeit 300 kg

Ladefläche 1000 x 700 mm

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- 3 Ladefläche MDF-Platte

Radausstattung 1-3

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Schiebbügelhöhe 1100 mm.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

## Tragfähigkeit 100 kg

Ladefläche 850 x 430 mm

- 4 Ladefläche in Quintett-Struktur

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

### Schreibtafel

Für alle Magazinwagen passend  
PVC-Tafel mit Papierklemme.

### 5 Kompakt-Elektromodule

Mit Hochleistungs-Akku

Schnell und einfach nachrüstbar. Funkgesteuert, Vorwärts bis zu 5 km/h, Rückwärts bis zu 3,5 km/h. Fahrdauer ca. 2-4 Stunden. Stillstandsbremse und Not-Aus. Überlastungsschutz.

Passend für alle 700 und 800 mm breiten Ladeflächen.

### Zubehör

#### Impulsadegerät

Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Anschluss 230 Volt - 12 Volt, 3 A.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

## 1 Mit Schiebebügel

Tragfähigkeit 500 kg,  
mit Luftreifen 300 kg

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,  
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

## 2 – 7 Mit Gitterwänden

Tragfähigkeit 500 kg,  
mit Luftreifen 300 kg

- ▶ Gitterwände einzeln herausziehbar
- ▶ Rutschhemmende, abriebfeste Kunststoff-Ladefläche

Ladehöhe 280 mm.  
Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge.  
Lenkrollen mit Doppelstopp.  
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.



CO<sub>2</sub>-neutral

### Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



### Alle Artikel



Abb. in Sonderlackierung



### Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

### Bordwände

Stahlgitterwände, Maschenweite 50 x 50 mm. Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

### Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen. (Ladefläche 700 und 800 mm breit).

Weitere Informationen siehe Seite 1.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5

Jahre Garantie

Artikel	1		2		3	
	Mit Rohrschiebebügel		1 hohe Stirnwand		2 hohe Stirnwände	
Ausführung						
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800
Wandhöhe	mm	–	–	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø mm	Nr.	454 076 05	454 079 05	536 773 05	536 774 05	536 780 05
	€	189.-	229.-	209.-	239.-	289.-
Polyamidräder Rad-Ø 200 mm	Nr.	454 077 05	454 080 05	–	–	–
	€	239.-	269.-	–	–	–
Luftreifen Rad-Ø mm	Nr.	454 078 05	454 081 05	–	–	–
	€	299.-	319.-	–	–	–

Artikel	4		5		6		7		
	4 halbhohe Wände		3 hohe Wände		4 hohe Wände		2 hohe Längswände		
Ausführung									
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø mm	Nr.	536 775 05	536 777 05	536 781 05	536 783 05	536 784 05	536 786 05	536 778 05	536 779 05
	€	329.-	349.-	299.-	335.-	329.-	359.-	279.-	299.-
Luftreifen Rad-Ø mm	Nr.	536 776 05	–	536 782 05	–	536 785 05	–	–	–
	€	409.-	–	399.-	–	429.-	–	–	–



CO<sub>2</sub>-neutral

### Alle Artikel

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1 Mit Rohrschiebebügel  
Tragfähigkeit 1000 kg

## 1 Für schwere Lasten

### Tragfähigkeit 1000 kg

Ladefläche aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche. Schiebebügel fest verschweißt.

Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf kugelgelagerten Alu-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung fertig montiert.

## 2 + 3 Mit Holzwänden

### Tragfähigkeit 500 kg

Ladehöhe 280 mm – Schiebebügelhöhe 1100 mm

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen auf Kunststoff-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

## 4 – 7 Mit Holzwänden

### Tragfähigkeit 500 kg, mit Luftreifen 300 kg

Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet.

Ladehöhe 280 mm. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2



3



4



5

### Alle Artikel



6



7

Abb. in Sonderlackierung

## 2 – 7

### Ladefläche (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig. Ölfest und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

#### Bordwände

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwände sind einzeln abnehmbar.

#### Zu Ihrer Sicherheit

Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Elektromodul passend für alle abgebildeten Wagen ohne Pos. 1. (Ladefläche 700 und 800 mm breit).

Weitere Informationen siehe Seite 1.

Artikel		1 Rohrschiebebügel	2 1 Stirnwand	3 2 Stirnwände
Bereifung		Vollelastik	Vollgummi	Vollgummi
Tragfähigkeit	kg	1000	500	500
Rad-Ø	mm	200	200	200
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 082 05	454 084 05	454 086 05
1050 x 700 mm	€	409.-	209.-	259.-
Länge x Breite	lichtblau RAL 5012	454 083 05	454 085 05	454 087 05
1250 x 800 mm	€	439.-	239.-	289.-

Artikel		4		5	6		7
Ausführung		4 halbhohle Wände		3 hohe Wände	4 hohe Wände		2 hohe Längswände
Länge x Breite	mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800
Wandhöhe	mm	250	250	500	500	500	500
Vollgummireifen Rad-Ø 200 mm	Nr.	536 765 05	536 767 05	536 768 05	536 769 05	536 771 05	536 772 05
	€	318.-	345.-	299.-	315.-	335.-	309.-
Luftreifen Rad-Ø mm	Nr.	536 766 05	–	–	536 770 05	–	–
	€	409.-	–	–	408.-	–	–

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

## 1 CC-Wagen

### Tragfähigkeit 300 kg

Platzsparend ineinanderschickbar.  
Ladefläche aus MDF-Platte,  
Dekor beschichtet.  
Rahmen und Schiebebügel pulverbeschichtet,  
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und  
2 Bockrollen. Vollgummireifen.

#### Zubehör

**Schreibtafel**, PVC-Tafel mit Papierklemme.  
Länge x Breite 330 x 222 mm.

## 2 Seitenbügelwagen

### Tragfähigkeit 500 kg

Plattformwagen mit 4 Seitenbügeln.  
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Ladefläche

(Deutsches Gebrauchsmuster)

aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutsch-  
hemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbestän-  
dig, öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen.  
Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech, schwarze  
Kunststofffelgen, Lenkrollen mit Doppelstopp.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der  
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

## 3 Griffroller

- ▶ Praktisch
- ▶ Wendig
- ▶ Abschraubarer Schiebegriff

Stahlrohrrahmen serienmäßig pulverbeschichtet  
in Lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen mit spurlosen  
Vollgummireifen Rollenlager.

### Tragfähigkeit 250 kg

Rohrrahmen mit 1 Ladefläche aus MDF-Platte,  
Dekor beschichtet.  
Schiebegriff abschraubbar.

Ladefläche 600 x 450 mm.  
Ladehöhe 185 mm.

### Tragfähigkeit 200 kg

Rohrrahmen mit 2 Ladeflächen aus MDF-Platten,  
Dekor beschichtet.  
Schiebegriff abschraubbar.

Ladefläche 600 x 450 mm.  
Ladehöhen 185 / 770 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe




Aufpreis nur 10 %


**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie


### Platzgewinn mit leeren Wagen



Für 5 normale Plattformwagen benötigen  
Sie ca. 6 m Abstellfläche.



Für 5 CC-Wagen sind 2 m Abstellfläche  
ausreichend.



1



2



3

Artikel		1	2		3	
Ausführung		CC-Wagen	Seitenbügelwagen		Griffroller	Griffroller 2 Ebenen
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>200</b>
Länge x Breite	mm	1200 x 830	1050 x 700	1250 x 800	–	–
Höhe	mm	1100	1080	1080	–	–
Ladehöhe	mm	290	280	280	185	185 / 770
Ladefläche	Länge x Breite mm	1000 x 700	1050 x 625	1250 x 725	600 x 450	600 x 450
Rad-Ø	mm	200	200	200	125	125
	<b>Nr.</b>	<b>200 043 05</b>	<b>200 493 05</b>	<b>200 494 05</b>	<b>200 447 05</b>	<b>200 448 05</b>
	<b>€</b>	<b>299.-</b>	<b>259.-</b>	<b>265.-</b>	<b>139.-</b>	<b>229.-</b>
<b>Schreibtafel</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 011 05</b>	–	–	–	–
	<b>€</b>	<b>26.95</b>	–	–	–	–



1

Abb. mit Zubehör



2



2



3

## 1 Kunststoffmulden abnehmbar

► Für den Transport von Schüttgütern, Wäsche etc.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Muldenhöhe 315 mm.

### Radausstattung

Mit Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

### Zubehör

**Kunststoffmulden** in 3 Farben aus PE-Recyclat, 90 Liter Inhalt.

**Stapeldeckel.** Grün, fest schließend. **Nicht für schwarze Mulde passend.**

## 2 Ladeflächen aus Kunststoff

► Auf Luftreifen besonders leicht fahr- und lenkbar

Kastenaufbau aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Luftreifen, Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

**Deichsel lose beigefügt, leichte Montage.**

## 3 Mit Rohrladefläche

► Für lange und sperrige Güter

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Räder mit Luftreifen.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Artikel		1	2	3
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Rahmen	Länge x Breite mm	685 x 375	1050 x 700	1250 x 800
Außen (inkl. Deichsel)	Länge x Breite mm		1800 x 960	1900 x 1060
Gesamthöhe (einschl. Deichsel)	mm		785	
Geländer-/ Kastenhöhe	mm		250	
Ladehöhe	mm			440
Bereifung		Vollgummi	Luftreifen	Luftreifen
Rad-Ø	mm	250	400	400
<b>Nr.</b>		–	–	<b>200 018 05</b>
<b>€</b>		–	–	<b>389.-</b>
<b>Wagen ohne Mulde</b>	<b>Nr.</b>	200 327 05	–	–
	<b>€</b>	149.-	–	–
<b>Mit Geländer</b>	<b>Nr.</b>	–	200 206 05	200 207 05
	<b>€</b>	–	299.-	329.-
<b>Mit Kastenaufbau</b>	<b>Nr.</b>	–	200 208 05	200 209 05
	<b>€</b>	–	359.-	379.-
<b>Zubehör</b>				
<b>Kunststoffmulden</b>	schwarz	<b>Nr.</b> 461 433 05	–	–
		<b>€</b> 16.95	–	–
	rot	<b>Nr.</b> 461 435 05	–	–
		<b>€</b> 24.95	–	–
	grün	<b>Nr.</b> 461 434 05	–	–
		<b>€</b> 24.95	–	–
<b>Deckel</b>	rot	<b>Nr.</b> 461 437 05	–	–
		<b>€</b> 10.75	–	–

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## Tragfähigkeit 150 kg

① – ③

### Breite Ausführung

- ▶ In verschiedenen Varianten lieferbar
- ▶ Viele Einsatzmöglichkeiten, z.B. im Lager, in der Fertigung, Montage, Versand, Archiv usw.

Tischflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, jeweils durch überstehende Leisten eingefasst. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. Alle Räder mit Rollenlager. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. **(Wahlweise mit spurlosen Vollgummireifen oder Luftreifen).**

Anlieferung erfolgt zerlegt – leichte Montage!



Nur Pos. ① + ②

④ + ⑤

### Schmale Ausführung

Ladefläche mit überstehenden Leisten eingefasst. Mit spurlosen Vollgummireifen.

## Tragfähigkeit 250 kg

⑥ Mit Abrollrand

Beide Ladeflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, mit Stahlrahmen eingefasst, 15 mm hoher Abrollrand. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. Spurlose Vollgummireifen. Rollenlager.

### Schreibtafel

Für alle Ausführungen passend.

PVC-Tafel mit Papierklemme.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie



①



② Mit Luftreifen



③ Mit 75 mm hohen Ladebordwänden



④




⑤



⑥

### Schreibtafel



Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung

Artikel		①	②	③	④	⑤	⑥
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
Ladefläche	Länge x Breite mm	1000 x 570	1000 x 570	1010 x 580	770 x 470	770 x 470	1020 x 590
Etagenhöhe	mm	300 / 800	300 / 550 / 800	300 / 800	300 / 800	300 / 550 / 800	320 / 830
<b>Vollgummireifen spurlos</b>	Schiebebügelhöhe mm	1115	1115	1115	1115	1115	1160
	Rad-Ø mm	125	125	125	125	125	160
	<b>Nr.</b>	<b>200 454 05</b>	<b>200 459 05</b>	<b>200 455 05</b>	<b>200 456 05</b>	<b>200 457 05</b>	<b>200 458 05</b>
	<b>€</b>	<b>289.-</b>	<b>329.-</b>	<b>349.-</b>	<b>239.-</b>	<b>289.-</b>	<b>399.-</b>
<b>Luftreifen</b>	Schiebebügelhöhe mm	1190	1190	1190	–	–	–
	Rad-Ø mm	200	200	200	–	–	–
	<b>Nr.</b>	<b>200 532 05</b>	<b>200 534 05</b>	<b>200 533 05</b>	–	–	–
	<b>€</b>	<b>329.-</b>	<b>359.-</b>	<b>359.-</b>	–	–	–
<b>Schreibtafel für alle Ausführungen passend</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 011 05</b>					
	<b>€</b>	<b>26.95</b>					



Mit Ablasshahn



CO<sub>2</sub>-neutral

### 1 – 5 Alle Tischwagen / Montagehilfswagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



## 1 + 2 Tischwagen mit Auffangwanne

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Auf Anfrage mit Luftreifen lieferbar.

### 1 Mit öldichter Wanne, abnehmbar

Stahlblechwanne im offenen Winkelstahlrahmen. Untere Ladefläche mit 30 mm Aufkantung.

### 2 Mit Auffangwanne, Gitterrost und Ablasshahn

60-Liter-Auffangwanne aus Stahlblech mit konischem Ablauf und Ablasshahn <sup>3/8"</sup>.

Abnehmbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm. Untere Ladefläche mit 30 mm Aufkantung.

## Montagehilfswagen

### 3 mit 2 Ebenen

Tragfähigkeit 250 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannenhöden. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### 4 + 5 mit 3 Ebenen

Tragfähigkeit 350 kg

Mit flüssigkeitsdichten Wannenhöden. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung 3 – 5

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Rollenlagerung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 6 + 7 Aus Edelstahl mit 2 oder 3 Etagen

Tragfähigkeit 250 / 350 kg

Lebensmittelecht, langlebig und ideal für Feuchträume.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen, Lenkrollen mit Feststeller.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6	7
Tragfähigkeit	kg	150	150	250	350	350	250	350
Etagen		2	2	2	3	3	2	3
Etagenhöhen	mm	300 / 800	300 / 850	220 / 875	220 / 560 / 875	220 / 710 / 1175	220 / 875	220 / 560 / 875
Ladefläche / Wannemaße	L x B x H mm	1010 x 580 x 200	1015 x 590 x 85	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500	900 x 500
Gesamthöhe	mm	1115	1115	915	915	1215	915	915
Nr.		454 035 05	454 036 05	200 535 05	454 037 05	454 038 05	200 152 05	200 153 05
€		439.-	395.-	219.-	259.-	289.-	769.-	899.-

## Für Produktion und Werkstatt

Tragfähigkeit 500 kg bzw. 1000 kg

Bündig eingelegte Ladeflächen.  
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### 1 2 Ladeflächen aus Recycling-Kunststoff

Bestückt mit 3 PE-Kästen. Volumen 16 Liter.  
Länge x Breite x Tiefe 500 x 310 x 140 mm.

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 2 2 Ladeflächen aus Kunststoff

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche

Für schwere Lasten,  
Tragfähigkeit 1000 kg

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Vollelastik-Reifen, Kugellager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

## Mehrzweck-Tischwagen

Tragfähigkeit 500 kg

### 5 2 Ladeflächen aus MDF-Platte, Dekor beschichtet

Schiebegriff aus Kunststoff.

#### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



Nur Pos. 2



2 2 Ladeflächen aus Kunststoff



CO<sub>2</sub>-neutral

Pos. 2, 3, 4

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recycelfähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1 2 Ladeflächen aus Kunststoff



3 2 Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen



4 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche



5 2 Ladeflächen aus MDF-Platte

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	1000	500
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	600 x 600
Ladefläche	Länge x Breite x Tiefe mm	1050 x 700 x 140	1050 x 700 x 140	1250 x 800 x 140	1050 x 700 x 140	600 x 600 x 140
Etagenhöhen	mm	275 / 895	275 / 895	275 / 895	285 / 915	280 / 900
Rad-Ø	mm	200	200	200	200	200
Nr.		200 498 05	200 854 05	200 855 05	200 859 05	200 361 05
€		409.-	275.-	309.-	345.-	299.-



## Höhenverstellbare Montagewagen

- Für perfekte Ergonomie
- Stufenlose Höhenverstellung

Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Arbeitsfläche und untere Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Tragfähigkeit gesamt 400 kg, obere Ladefläche max. 200 kg.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlage. Laufuhige, spurlose Vollgummibereifung. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Für jeden Mitarbeiter die ergonomisch perfekte Arbeitshöhe.

Höhenverstellung um 300 mm per Handkurbel, die sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken lässt.

### Schubladeneinteilungs-Set

Für vier Schubladen, je 78 mm hoch.



### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	400/200	400/200	400/200	400/200
Höhenverstellung	mm	780 – 1080	780 – 1080	780 – 1080	780 – 1080
Arbeitsplatte	L x B mm	1105 x 600	1105 x 600	1105 x 600	1105 x 600
Schubladen innen	B x T mm	430 x 545	–	–	430 x 545
	H mm	85	–	–	85
Schrank innen	B x T mm	510 x 560	510 x 560	–	–
	H mm	470	470	–	–
Rad-Ø	mm	160	160	160	160
Nr.		200 139 05	200 137 05	200 136 05	200 138 05
€		1335.-	1075.-	799.-	1190.-
Zubehör					
Schubladeneinteilungsset f. 1 + 4		425 819 05	53.80	–	–

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Leicht verfahrbar
  - ▶ Werkzeuge und Kleinteile sofort griffbereit
- Pulverbeschichtete, robuste Stahlkonstruktion mit anklickbarem Schiebegriff. Stahlblechschrank mit zwei herausnehmbaren Fachböden. Abschließbar mit Zylinderschloss.
- Schubladenschrank mit 4 unterschiedlich hohen, kugelgelagerten Schubladen. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg. Abschließbar, Schlösser gleichschließend.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp,  
2 Bockrollen, Vollgummireifen,  
Rad-Ø 200 mm, Rollenlager.

### In 2 Farbgebungen

- Uni RAL 5012 lichtblau.
- RAL 9006 weißaluminium / RAL 5012 lichtblau.

### 1 Arbeitsfläche mit Kunststoffplatte

### 2 – 4 Arbeitsfläche mit Riefengummimatte



Riefengummimatte und Umrandung



Anklickbarer Schiebegriff



### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Außenmaße	Länge x Breite x Höhe mm	1330 x 800 x 900	1130 x 700 x 872	1130 x 700 x 872	1130 x 700 x 872
Umrandung		–	4-seitig, 12 mm hoch	4-seitig, 12 mm hoch	4-seitig, 12 mm hoch
Arbeitsplatte	Länge x Breite mm	1250 x 800	1050 x 700	1050 x 700	1050 x 700
Etagenhöhen	mm	280 / 900	285 / 860	860	285 / 860
Schubladen	Anzahl x Höhe mm	–	–	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180	1 x 60, 1 x 90, 1 x 120, 1 x 180
Schrankinnenmaße	Breite x Höhe x Tiefe mm	480 x 500 x 760	430 x 485 x 650	430 x 485 x 660	–
Ladefläche	oben unten	Kunststoff Kunststoff	Gummimatte MDF-Spanplatte	Gummimatte	Gummimatte MDF-Spanplatte
<b>Lichtblau RAL 5012</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 335 05</b>	<b>200 376 05</b>	<b>200 157 05</b>	<b>200 159 05</b>
	<b>€</b>	<b>559.-</b>	<b>519.-</b>	<b>879.-</b>	<b>749.-</b>
<b>Weißaluminium RAL 9006 / lichtblau RAL 5012</b>	<b>Nr.</b>	–	–	<b>200 158 05</b>	<b>200 160 05</b>
	<b>€</b>	–	–	<b>889.-</b>	<b>730.-</b>



1



2



3

Abb. mit Fachböden  
(Zubehör)



Schubladen-  
einteilungsset



Einzelverriegelung  
serienmäßig



4

## Tragfähigkeit 500 kg

### Stabile Stahlblechkonstruktion

Arbeitsplatte und untere Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.  
Schrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss.

Schrank jeweils mit 2 Fachböden ausgestattet.

#### 1 Mit Schrank

Komplett in Lichtblau RAL 5012.

#### 2 Mit 2 Schubladen

In Lichtblau RAL 5012,  
Fronten weißaluminium RAL 9006.

#### 3 Mit 2-türigem Schrank

#### 4 Mit Schrank und Schubladenschrank

Arbeitsplatte aus 30 mm starkem MDF-Holz, Dekor beschichtet, bei 1 Bodenplatte aus Kunststoff.  
Stahlblechschrank und Schubladen abschließbar mit Zylinderschloss.

Schubladen mit Einzelverriegelung, kugelgelagert, 20 kg Tragfähigkeit je Schublade.

#### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und  
2 Bockrollen, mit Vollgummi-Bereifung.

1 + 4 Schrank mit 2 Fachböden.

### Zubehör

#### Schubladeneinteilungs-Set für 4 Schubladen.

Trennwandhöhen 48, 78, 108 und 168 mm.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der  
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	500	500	500	500
Arbeitsplatte	Länge x Breite mm	1150 x 700	1150 x 700	1150 x 750	1150 x 700
Arbeitshöhe	mm	900	900	900	900
Schrankmaß innen	Tiefe x Breite x Höhe mm	650 x 510 x 560	–	690 x 980 x 560	650 x 510 x 560
Schubladen	Tiefe x Breite mm	–	660 x 410	–	620 x 430
Schubladen	Anzahl x Höhe mm	–	2 x 140	–	1 x 60 / 1 x 90 1 x 120 / 1 x 180
Rad-Ø	mm	200	200	200	200
<b>Nr.</b>		200 364 05	200 091 05	200 269 05	200 366 05
<b>€</b>		559.-	789.-	779.-	989.-
<b>Zubehör</b>					
Schubladeneinteilungs-Set für 4 Schubladen	<b>Nr.</b>	–	–	–	425 820 05
	<b>€</b>	–	–	–	64.20
Fachboden	<b>Nr.</b>	inklusive	–	200 212 05	inklusive
	<b>€</b>	–	–	79.70	–

## Tragfähigkeit 500 kg

Füllhöhe 800 mm

- Ideal zum Transportieren, Zwischenlagern, Sammeln und Entsorgen

Aus Winkelstahl, eine Längswand zur Hälfte aufklappbar. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Ausführungen mit Deckel sind abschließbar.

Hierzu 2 Ringösen am Wagen und Schlitz im Deckel. Passende Vorhängeschlösser sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Feststellern.

#### 1 Drahtkastenwagen

Wände aus Stahlgitter, Maschenweite 50 x 50 mm. Deckel zweiteilig, mit Scharnier. Eingelegte MDF-Platten, Dekor beschichtet.

#### 2 Holzkastenwagen

Wände aus MDF-Platten, Dekor beschichtet. Deckel zweiteilig, mit Scharnier. Eingelegte MDF-Platten, Dekor beschichtet.

#### 3 Blechkastenwagen

Fest verschweißte Wände aus gesicktem Stahlblech. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Deckel einteilig aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

### Bodenplatte

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, öl- und weit gehend säurefest. Recyclingfähig.

Deutsches Gebrauchsmuster.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



1



2



3

Nur Artikel ohne Deckel




Artikel	1		2		3	
	Drahtkastenwagen		Holzkastenwagen		Blechkastenwagen	
Länge x Breite mm	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800	1050 x 700	1250 x 800
Ohne Deckel	Nr.	200 284 05	200 285 05	200 225 05	–	–
	€	469.-	499.-	458.-	–	–
Mit Deckel	Nr.	200 286 05	200 287 05	200 226 05	200 227 05	200 228 05
	€	617.-	676.-	658.-	705.-	669.-



1

1 + 2



Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



2

Abb. mit Zubehör



3

Abb. mit Zubehör



4

## KOMPAKT

- ▶ Ideal zum Lagern und Transportieren
- ▶ Abschließbar

Robuste Stahlkonstruktion, mit Schiebegriff leicht und komfortabel zu bewegen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Doppelflügeltüren im Winkel von 180° zu öffnen, diebstahlsicher abschließbar über Basquille-Verriegung mit gleichschließendem Zylinderschloss.

### 1 + 2 Mit 3-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

30 mm überstehende Stahlkante.

- 1 **Einfarbig**  
In Lichtblau RAL 5012.
- 2 **Bicolor**  
In Weißaluminium RAL 9006 und Lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Mit spurlosen Vollgummireifen.

### 3 + 4 Mit 4-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche

Aus beschichteter MDF-Platte, 75 mm hohe Aufkantung. Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende und abriebfeste Oberfläche. Recyclebar.

Deutsches Gebrauchsmuster.

- 3 **Stirn- und Längsseiten mit Stahlgitter**  
Maschenweite 50 x 50 mm.
- 4 **Dreiseitig Stahlblech, Türen mit Makrolon®-Scheiben**

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen. Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zubehör

#### Riefengummimatte für 1 + 2

Für sicheren Halt des Ablageguts. Selbstklebend, mit wenigen Handgriffen angebracht. Länge x Breite x Höhe 900 x 500 x 4 mm.

#### Fachböden für 1 – 4

Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Aus MDF-Holz oder Zinkblech. Zinkblech-Ausführung geeignet für Arbeiten mit Flüssigkeiten wie Öl.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	250	250	500	500
L x B x H	außen mm	990 x 515 x 910	990 x 515 x 910	1150 x 740 x 1175	1150 x 740 x 1175
	innen mm	890 x 470 x 640	890 x 470 x 640	1015 x 680 x 770	1015 x 680 x 770
Ladefläche	Länge x Breite mm	900 x 500	900 x 500	1015 x 660	1015 x 660
Rad-Ø	mm	160	160	200	200
<b>Nr.</b>		200 140 05	200 141 05	200 343 05	200 384 05
<b>€</b>		569.-	609.-	742.-	784.-
<b>Zubehör</b>					
Riefengummimatte	<b>Nr.</b>	200 174 05	200 174 05	–	–
	<b>€</b>	22.70	22.70	–	–
<b>Fachböden</b>		1 + 2	1 + 2	3	4
<b>Ausführung</b>		MDF-Platte, beschichtet	Zinkblech	MDF-Platte, beschichtet	MDF-Platte, beschichtet
Länge x Breite	mm	890 x 470	870 x 470	1032 x 682	1032 x 682
Stärke	mm	15	18	19	19
<b>Nr.</b>		200 172 05	200 173 05	200 324 05	200 212 05
<b>€</b>		39.-	43.-	73.20	79.70

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

## 1 – 3 Gitterwagen

### Tragfähigkeit 500 kg

Ideal zum Zwischenlagern und Transportieren. Zugdeichsel als Zubehör lieferbar. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 1 Eine Längsseite offen

Abb. mit Zugdeichselset.

### 2 Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.

### 3 Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügel-tür

Basquille-Verschluss mit gleichschließendem Zylinderschloss.

## 4 Gitterwagen komplett mit Fachböden

### Tragfähigkeit 500 kg

Komplett mit 2 Fachböden und abschließbarer Doppelflügeltür.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zubehör (siehe Tabelle)

#### Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1015 x 678 mm. Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, die im Abstand von 50 mm eingehängt werden können.

#### Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

### Bodenplatten

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Öl- und weitgehend säurefest. Wetterbeständig. Recyclingfähig.

### Deutsches Gebrauchsmuster.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



CO<sub>2</sub>-neutral

### Alle Gitterwagen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch den TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



1



2



3



4

Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit je Etagenboden</b>	kg	50	50	50	50
Höhe untere Ladefläche	mm	280	280	280	280
Gesamthöhe	mm	1780	1800	1780	1780
Außenmaße	Länge x Breite mm	1130 x 700	1130 x 720	1130 x 735	1130 x 735
<b>Nr.</b>		454 029 05	454 030 05	454 031 05	200 516 05
<b>€</b>		440.-	570.-	699.-	799.-
<b>Fachboden für alle Artikel</b>	<b>Nr.</b>		454 058 05		
	<b>€</b>		71.50		
<b>Zugdeichselset für alle Artikel</b>	<b>Nr.</b>		454 059 05		
	<b>€</b>		109.-		

## Bitte beachten

Fachböden können nicht vor einer an der Rückwand angebrachten Lochplatte eingehängt werden, nur darüber oder darunter.



1 Abb. mit 2 Fachböden, 2 Tür- und 2 Rückwand-Lochplatten (Zubehör)



2 Türen aus Makrolon  
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



3 Türen aus Aluminium  
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



4 Abb. mit Fachböden  
(Zubehör)

Artikel		1	2	3	4
Ausführung		Doppel-Flügeltür	Türen aus Makrolon	Aluminiumtüren	Rollladen aus Aluminium
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Länge (ohne Griff)	mm	1150	1050	1050	1050
Breite x Höhe	mm	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785
<b>Nr.</b>		<b>200 109 05</b>	<b>200 383 05</b>	<b>200 213 05</b>	<b>200 344 05</b>
<b>€</b>		<b>1130.-</b>	<b>1075.-</b>	<b>1320.-</b>	<b>1710.-</b>
<b>Fachboden</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 212 05</b>	<b>200 212 05</b>		<b>200 345 05</b>
	<b>€</b>	<b>79.70</b>	<b>79.70</b>		<b>85.10</b>
<b>Zugdeichselset</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 382 05</b>	<b>454 059 05</b>		
	<b>€</b>	<b>109.70</b>	<b>109.-</b>		
<b>Lochplatten Tür-Innenseite</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 110 05</b>	–	–	–
Länge x Breite 1515 x 470 mm	<b>€</b>	<b>95.80</b>	–	–	–
<b>Lochplatten Rückwand Innenseite</b>	<b>Nr.</b>	<b>200 101 05</b>	–	–	–
Länge x Breite 991 x 457 mm	<b>€</b>	<b>99.-</b>	–	–	–

## 1 – 3 Schrankwagen mit Flügeltüren

### Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Modulare Bauweise mit umfangreichem Zubehör zum individuellen Ausbau
- ▶ Mit Doppelflügeltür
- ▶ Abschießbar

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012. Doppel-Flügeltür mit Basquille-Verriegelung. Zylinderschloss, gleichschließend. Länge x Breite x Höhe 1150 x 740 x 1785 mm.

**Bodenplatte** aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. **Deutsches Gebrauchsmuster.**

### 1 Türen aus Stahlblech

Wände aus Stahlblech

### 2 Türen aus Makrolon

Wände aus Stahlblech

### 3 Türen aus Alublech

Wände aus Alublech

### 4 Mit Rolläden Wände aus Alublech

### Tragfähigkeit 500 kg

Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung 1 – 4

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zubehör 1 – 4

#### Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1032 x 682 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken.

#### Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

#### Lochplatten (nur Pos. 1)

Aus Stahlblech, weißaluminium RAL 9006. Zum Einhängen in die Innenseite der Türen bzw. der Rückwand. Jede Tür ist mit 1 Platte, die Rückwand mit 2 Platten bestückbar.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## 1 + 2 Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Etagenböden alle 100 mm einhängbar
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

Stabile Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißten Drahtgittern. Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

**Bodenplatte aus wiederverwertetem, abriebfesten Kunststoff.**

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 1 Mit zwei Wänden

### 2 Mit drei Wänden

Mit zusätzlicher Längswand, Maschenweite 150 x 300 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### Zubehör und Optionen

#### Hand-Zugdeichsel

Nicht nachrüstbar.

#### Einhängbare Etagenböden

Aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, wahlweise glatt oder 45 mm hohe Umrandung. Jeweils mit 4 Auflagehaken.

## 3 Tragfähigkeit 300 kg

- ▶ Etagenböden waagrecht / schräg einhängbar
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg
- ▶ Etagenböden im 140-mm-Raster in 8 Positionen einhängbar

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Bodenplatte aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 160 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### Zubehör

#### Einhängbare Etagenböden

Aus MDF-Holz, Dekor beschichtet oder Drahtgitter (40 x 40 mm), 15 mm hohe Aufkantung gegen Abrutschen des Ladeguts. Länge x Breite jeweils 1310 x 640 mm.

**Hand-Zugdeichsel auch nachträglich anschraubbar.**

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



1



3

Abb. mit Drahtgitteretagen

1 + 2



2 Abb. mit Zubehör



Abb. mit Zubehör

Artikel		1		2		3					
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	500		500		300					
Ladefläche	Länge x Breite mm	965 x 700	1165 x 800	940 x 630	1140 x 730	1310 x 640					
Länge x Breite x Höhe	mm	1150 x 700 x 1785	1350 x 800 x 1785	1150 x 700 x 1792	1350 x 800 x 1792	1500 x 650 x 1740					
	<b>Nr. / €</b>	200 053 05	359.-	200 054 05	382.-	200 066 05	435.-	200 067 05	449.-	200 072 05	375.-
<b>Zubehör und Optionen</b>											
<b>Hand-Zugdeichsel</b>	<b>Nr. / €</b>	200 051 05	97.-	200 051 05	97.-	200 051 05	97.-	200 051 05	97.-	200 210 05	99.-
<b>Etagenboden glatt</b>	L x B mm	960 x 650		1160 x 750		960 x 650		1160 x 750		-	-
inkl. Auflagehaken	<b>Nr. / €</b>	200 055 05	59.-	200 056 05	69.-	200 068 05	59.-	200 070 05	69.-	-	-
<b>Etagenboden mit Rand</b>	Innen L x B mm	-	-	-	-	928 x 618		1128 x 718		-	-
inkl. Auflagehaken	<b>Nr. / €</b>	-	-	-	-	200 069 05	65.-	200 071 05	75.-	-	-
<b>Etagenboden aus MDF-Holz</b>	<b>Nr. / €</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	200 325 05	81.-
<b>Etagenboden aus Drahtgitter</b>	<b>Nr. / €</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	200 220 05	83.-





1 Ladeflächen als Zubehör

2

3

## 1 – 3 Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Zur Sicherung der Ladung 3-seitig mit Gitter versehen
- ▶ Tragfähigkeit je Ladefläche 50 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Maschenweite der Rückwand 150 x 300 mm, der Stirnseiten 100 x 100 mm. Bodenplatte aus wiederverwertbarem Kunststoff.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager.

**Grundauführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatte.**

### Zubehör

**Ladeflächen** aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Im 100-mm-Raster einhängbar.

## 4 Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Für drei herausnehmbare Etagenböden
- ▶ Tragfähigkeit je Etagenboden 50 kg

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Etagenböden

MDF-Holz mit beschichteter Oberfläche. Wahlweise glatt oder mit 45 mm hoher Umrandung. Mögliche Etagenhöhen 280/660/1030/1405 mm.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Wahlweise mit Vollgummireifen oder aus Polyamid. Lenkrollen mit Doppelstopp.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

### Bodenplatte

Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig. Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

**Deutsches Gebrauchsmuster.**

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



Abb. mit Etagenböden (wahlweise) und Zugdeichsel (gegen Mehrpreis, nicht nachrüstbar)



4

Grundmodell



Neuartiger  
Klickverschluss

Artikel		1		2		3		4			
Ladefläche	Länge x Breite mm	780 x 460		1050 x 460		1250 x 460		975 x 700		1175 x 800	
Höhe Bodenplatte	mm	280		280		280		280		280	
Außenmaße	Länge x Breite x Höhe mm	950 x 500 x 1300		1220 x 500 x 1300		1420 x 500 x 1300		1150 x 700 x 1792		1350 x 800 x 1792	
<b>Vollgummireifen</b>	<b>Nr. / €</b>	<b>200 079 05</b>	<b>309.-</b>	<b>200 080 05</b>	<b>345.-</b>	<b>200 081 05</b>	<b>365.50</b>	<b>200 058 05</b>	<b>369.-</b>	<b>200 060 05</b>	<b>409.-</b>
<b>Polyamidräder</b>	<b>Nr. / €</b>	–	–	–	–	–	–	<b>200 059 05</b>	<b>425.-</b>	<b>200 061 05</b>	<b>449.-</b>
<b>Zubehör</b>											
Ladefläche mit 4 Auflagehaken	<b>Nr. / €</b>	<b>200 082 05</b>	<b>49.05</b>	<b>200 083 05</b>	<b>53.20</b>	<b>200 084 05</b>	<b>61.40</b>	–	–	–	–
Etagenboden glatt	L x B mm	–	–	–	–	–	–	1015 x 620		1215 x 720	
	<b>Nr. / €</b>	–	–	–	–	–	–	<b>200 062 05</b>	<b>41.-</b>	<b>200 064 05</b>	<b>49.-</b>
Etagenboden mit Umrandung	L x B mm	–	–	–	–	–	–	975 x 590		1175 x 690	
	<b>Nr. / €</b>	–	–	–	–	–	–	<b>200 063 05</b>	<b>49.-</b>	<b>200 065 05</b>	<b>55.-</b>
Hand-Zugdeichsel	<b>Nr. / €</b>	–	–	–	–	–	–	<b>200 051 05</b>	<b>97.-</b>	<b>200 051 05</b>	<b>97.-</b>

## Paketwagen

- ▶ Vier Gitterwände
  - ▶ Beide Längswände abnehmbar
- Hochwertige Pulverbeschichtung, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.  
Gitter-Maschenweite 100 x 100 mm.  
Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

- ① Füllhöhe 970 mm
- ② Füllhöhe 1260 mm

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

## Industrie-Servicewagen

### Tragfähigkeit 200 kg

- ▶ Zur Aufnahme von Tablett, Blechwannen, Gitterkörben und Holzladeflächen
- ▶ Auflageebenen mit Ausziehsicherung
- ▶ Sehr hohe Wendigkeit
- ▶ Mit Sammelablage für Tablett

Hochwertige Pulverbeschichtung, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- ③ 3 Auflageebenen
- ④ 7 Auflageebenen

### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Kugellager, spurlose Bereifung.



Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



③ + ④ Abbildungen mit Zubehör

Artikel		①	②	③	④
Ladefläche	L x B mm	1185 x 585	1380 x 735	540 x 380	–
Tragfähigkeit	kg	350	350	200	200
Auflageebenen		–	–	3	7
Ebenenabstand	mm	–	–	185	185
Füllhöhe	mm	970	1260	–	–
Länge x Breite x Höhe	mm	1330 x 650 x 1200	1550 x 800 x 1500	690 x 435 x 1135	685 x 435 x 1695
Rad-Ø	mm	160	160	100	100
Gewicht	kg	57	73	–	–
<b>Nr.</b>		<b>200 495 05</b>	<b>200 496 05</b>	<b>454 108 05</b>	<b>454 110 05</b>
<b>€</b>		<b>515.-</b>	<b>545.-</b>	<b>239.-</b>	<b>339.-</b>
<b>Mit Seitengittern</b>	<b>Nr.</b>	–	–	<b>454 109 05</b>	<b>454 111 05</b>
Maschung 50 x 50 mm	<b>€</b>	–	–	<b>299.-</b>	<b>399.-</b>

### Zubehör für ③ + ④

<b>Industrie-Tabletts</b> nach Euronorm EN 1/1 Länge x Breite 530 x 370 mm <b>Verpackungseinheit 3 Stück</b>	ohne Gummierung	<b>Nr.</b>	<b>454 112 05</b>
		<b>€/VE</b>	<b>79.-</b>
	mit Gummierung	<b>Nr.</b>	<b>454 116 05</b>
		<b>€/VE</b>	<b>99.-</b>
<b>Blechwanne 5 Liter</b> Lichtblau RAL 5012, dichtgeschweißt		<b>Nr.</b>	<b>454 113 05</b>
		<b>€</b>	<b>49.-</b>
<b>Drahtgitterkorb 25 Liter</b> Maschenweite 20 x 20 mm L x B x H 535 x 380 x 130 mm	lichtblau	<b>Nr.</b>	<b>454 114 05</b>
		<b>€</b>	<b>51.-</b>
	verchromt	<b>Nr.</b>	<b>454 131 05</b>
		<b>€</b>	<b>59.90</b>
<b>Holz-Etagenboden, L x B 535 x 380 mm</b> <b>Verpackungseinheit 3 Stück</b>		<b>Nr.</b>	<b>454 115 05</b>
		<b>€/VE</b>	<b>38.-</b>



1 Abb. mit Zubehör



2 Abb. mit Zubehör



3



4



5

## 1 Servicewagen

### Zur Bestückung mit 20- oder 42-Liter-Norm-Kunststoffkästen

- Ein praktisches Transport- oder Kommissioniergerät am Arbeitsplatz

5 Kastenaufnahmen. Stahlrohr pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager. Spurlose Vollgummireifen. Abweisrollen, Ø 100 mm.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

#### Zubehör

##### 20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

##### 42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

## 2 Montage-Regalwagen

- Griffgünstige Teile-Präsentation in acht Kunststoffkästen

- Drei Etagen wahlweise für Waagrecht- oder Schrägstellung

Insgesamt 4 Etagen, Bodenebene waagrecht verschweißt. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager. Spurlose Vollgummireifen.

#### Zubehör

##### 20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

##### 42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

## 3 – 5 Eurokasten-Etagenwagen

### Komplett mit 3, 6 oder 15 Kunststoffkästen

- Variable einschraubbare Etagen, verstellbar im 50 mm Raster
- Bei schrägem Einbau Neigungswinkel 15° oder 30°

Geschweißte Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Kästen aus grauem lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager. Vollgummireifen.

### 3 Mit 3 Kästen

L x B x H 600 x 400 x 120 mm.

### 4 Mit 6 Kästen

4 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,  
2 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

### 5 Mit 15 Kästen

12 Stück L x B x H 600 x 400 x 120 mm,  
3 Stück L x B x H 600 x 400 x 230 mm.

Artikel		1	2	3	4	5
Ausführung		Ohne Kästen		Mit Kästen		
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
Etagen	Anzahl	5	4	3	3	5
Ladefläche	Länge x Breite mm	–	–	430 x 610	830 x 610	1230 x 610
Länge x Breite	mm	700 x 535	810 x 660	485 x 620	885 x 620	1285 x 620
Höhe	mm	1565	1520	1100	1100	1725
Rad-Ø	mm	125	125	125	125	125
<b>Nr.</b>		<b>200 185 05</b>	<b>200 217 05</b>	<b>200 483 05</b>	<b>200 484 05</b>	<b>200 485 05</b>
<b>€</b>		<b>319.-</b>	<b>379.-</b>	<b>359.-</b>	<b>419.-</b>	<b>899.-</b>
<b>Zubehör</b>						
20-Liter-Kasten	<b>Nr.</b>	319 343 05	319 343 05	–	–	–
	<b>€</b>	19.95	19.95	–	–	–
42-Liter-Kasten	<b>Nr.</b>	319 336 05	319 336 05	–	–	–
	<b>€</b>	31.65	31.65	–	–	–

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## Montagehilfswagen

### 1 Bestückt mit 30 PE-Kästen

- Für Montagematerial, Kleinteile und vieles mehr
- Kästen leicht entnehmbar
- Griffmulden an Vorder- und Rückseite

Stabile Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit der Kastenhalterung 150 kg. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.

Kästen aus gelbem Polyethylen.  
L x B x H 200 x 150 x 130 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen.

### 2 Bestückt mit 6 23-Liter-Sichtlager-Kunststoffkästen

- Mittlere Etagen in zwei Stellungen schrägstellbar

Untere Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, hochstehende Stahlkante. Obere Etagen aus Winkelstahl, ohne Böden. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, Rollenlager.

Spurlose Vollgummireifen.

### 3 Servicewagen

#### Bestückt mit 4 oder 8 23-Liter-Kunststoff-Sichtlagerkästen

Aufnahme der Kästen in Winkelprofilen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rad-Ø 100 mm, Rollenlager.

Spurlose Vollgummireifen.

### 4 Regalwagen

#### Bestückt mit 12 Kästen pro Etage

- Tragfähigkeit pro Etage 50 kg
- Blechladefläche in einer Neigung von 20° einhängbar

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Bodenplatte aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Mit Schiebegriff.

Kästen aus gelbem Kunststoff.  
L x B x H 350 x 210 x 200 mm.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

#### Polyethylen-Kästen

Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



1



2



3



4

Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



Artikel		1	2	3	4
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	250	200	200	300
Kästen	L x B x H mm	200 x 150 x 130	500 / 450 x 310 x 200		350 x 210 x 200
Etagen	Anzahl	–	–	–	3
Etagenhöhe	mm	–	–	–	570 / 850 / 1130
Ladefläche	L x B mm	900 x 500	–	–	–
<b>Mit Kästen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
Länge x Breite x Höhe	mm	910 x 510 x 900	700 x 485 x 1200	395 x 510 x 1050	750 x 510 x 1050
<b>Nr.</b>		<b>200 460 05</b>	<b>200 461 05</b>	<b>200 321 05</b>	<b>200 322 05</b>
<b>€</b>		<b>485.-</b>	<b>379.-</b>	<b>279.-</b>	<b>409.-</b>
					<b>200 113 05</b> <b>889.-</b>



1



2



3

Multi-Kunststoffkästen	A	B	C o.Abb.
Volumen Liter	28	50	96
Höhe mm	130	220	410
Nr.	321 087 05	321 088 05	321 089 05
€	25.-	35.50	49.80
<b>Zubehör</b>			
Deckel	Nr. 321 090 05	321 090 05	321 090 05
€	16.40	16.40	16.40



4

Industriebehälter aus grauem Polypropylen			
Volumen ca. Liter	30	40	90
Länge x Breite	600 x 400	600 x 400	800 x 600
Höhe mm	180	220	220
Trag- / Stapellast kg	30 / 400	30 / 400	40 / 400
Verpackungseinheit	5	5	1
Nr.	495 952 05	495 953 05	495 951 05
€	81.60	75.20	46.25

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	150	200	150	150	150
Ladeflächen	Länge x Breite mm	635 x 440	635 x 440	635 x 440	810 x 610	810 x 610
Etagen	Anzahl	3	3	2	2	2
	Etagenhöhen mm	190 / 660 / 1190	200 / 690 / 1170	190 / 660	240 / 860	240 / 860
Höhe	mm	1220	1200	690	1045	1045
Länge x Breite	mm	920 x 470	920 x 470	920 x 470	970 x 310	970 x 310
Rad-Ø	mm	125	125	125	100	100
	Nr.	200 574 05	200 572 05	200 539 05	200 486 05	200 487 05
	€	309.-	345.-	229.-	219.-	259.-
Passende Kunststoffkästen		A B	A B C	A B	-	-

## 1 – 3 Kommissionierwagen

### Zur Aufnahme von Multi-Kunststoffkästen

Robuster Stahlrahmen, pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

2

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### 1 Eine feste und zwei neigbare Etagen

Beidseitig, Neigungswinkel 15° und 30°, Arretierung mittels Federriegel.

Zur Aufnahme von Kunststoffkästen.

### 2 Drei abnehmbare Etagenhöden

Böden aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.

### 3 Mit zwei Etagen

Obere Etage beidseitig neigbar Neigungswinkel 15° und 30°, Arretierung mittels Federriegel.

## Multi-Kunststoffkästen

In drei Höhen.  
Länge x Breite 660 x 450 mm.

Passender Deckel als Zubehör.

## 4 + 5 Kombi-Montagehilfswagen

### Mit zwei oder drei Etagen

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rollenlager.

### Spurlose Vollgummireifen

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### Auflagerahmen

Länge x Breite 810 x 610 mm. Für Kunststoffkästen mit den Grundflächen 600 x 400 mm und 800 x 600 mm geeignet.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## Montagehilfswagen

### Immer mobil in der Werkstatt

Pulverbeschichtete Stahl-Konstruktion, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

#### 1 Mit 4 Etagen

Tragfähigkeit 250 kg  
Aufkantung 40 mm

Optimale Arbeitshöhe.  
Anklickbarer Schiebegriff.

#### 2 Mit Schublade, abschließbar

Tragfähigkeit 250 kg  
Aufkantung 40 mm

Innenmaße H x B x T 150 x 750 x 475 mm.  
Tragfähigkeit 40 kg. Oberste Etage und Schublade werden der Lieferung lose beigelegt – leichte Montage.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

#### 3 Mit Wannenhöden

Tragfähigkeit 250 kg

Aufkantung 40 mm. Mit 2 Etagen. Verschraubter Schiebebügel. Integrierte Schreibtisch und Einschubfach.

#### 4 Arbeitstisch MOBIL

Tragfähigkeit 250 kg

Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.  
Beide Etagen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Obere Etage mit 3-seitiger, 85 cm hoher Umrandung.

#### 5 Mit Blechkastenschrank

Tragfähigkeit 200 kg

Arbeitsfläche aus 2 mm Blechwanne, lichtgrau RAL 7035. Mit 3-seitiger Umrandung, 85 mm hoch und Riefengummimatte als Belag.

Abschließbarer Schrank mit zwei verstellbaren Fachböden aus kunststoffvergüteter Spanplatte. Innenmaße H x B x T 565 x 690 x 510 mm.

#### 6 Mit Schubladenschrank

Wie 5, jedoch mit 4 Schubladen.

Je eine Schublade 60, 90, 120 und 180 mm hoch, einzeln abschließbar.  
Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Feststeller.



1



2



3

neu



4



5



6

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %


MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit	kg	250	250	250	250	200	200
Ladefläche	L x B mm	895 x 495	895 x 495	900 x 500	830 x 590	740 x 545	740 x 545
Etagenhöhen	mm	225 / 675 / 1110 / 1390	225 / 675 / 1110 / 1390	265 / 860	190 / 1100	–	–
Länge x Breite	mm	910 x 510	910 x 510	1300 x 508 x 1165	912 x 608 x 1287	765 x 570	765 x 570
Höhe	mm	1430	1430	1165	1287	830	830
Rad-Ø	mm	160	160	160	125	125	125
Nr.		200 412 05	200 188 05	200 112 05	200 341 05	456 313 05	456 314 05
€		329.-	539.-	329.-	299.-	349.-	599.-



1



Schubladeinteilungs-Sets für ② als Zubehör



2

Artikel		1	2
Schreibhöhe	vorne / hinten mm	1025 / 1200	1025 / 1200
Schubladen	Anzahl x Höhe mm	–	1 x 60 / 1 x 90 1 x 120 / 1 x 180
Schrankinnenmaße	H x B x T mm	565 x 510 x 690	–
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1200 x 525 x 700	1200 x 525 x 700
<b>Nr.</b>		<b>200 163 05</b>	<b>200 162 05</b>
<b>€</b>		<b>444.-</b>	<b>690.-</b>
<b>Zubehör</b>			
Schubladeinteilungs-Set für 4 Schubladen	<b>Nr. / € / Set</b>	–	425 820 05 / 64.20



3

4  
Abb. mit Rollensatz



5

5  
Abb. mit Rollensatz

Arbeitshöhe vorne / hinten	mm	1140 / 1220	
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1140 x 590 x 520	
③ Mit 2 Fachböden	<b>Nr. / €</b>	200 277 05	329.-
④ Mit Stahlblechschrank und 3 Schubladen	<b>Nr. / €</b>	200 316 05	785.-
⑤ Mit Stahlblechschrank	<b>Nr. / €</b>	200 278 05	555.-
<b>Zubehör</b>			
Rollensatz 4 Kunststoff-Lenkrollen	<b>Nr. / €</b>	200 336 05	28.-

## Rollpulte

### Tragfähigkeit 150 kg

- ▶ Arbeitsplatte aufklapp- und abschließbar
  - ▶ Schubladen und Schrank abschließbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion. Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtblau RAL 5012.

#### 1 Mit Schrank

#### 2 Mit vier Schubladen

Zentralverschluss. Tragfähigkeit je Schublade 20 kg.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

## Stationär oder fahrbar

### Praxisgerechte Ausführungen

Pultkasten und Schreibplatte aus Stahlblech, abschließbar. Jeweils mit zwei Kunststoff-Ablagekästen. Stahlrohrgestell pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Pultkasten und Schrank lichtgrau RAL 7035.

#### 3 Mit zwei Fachböden

Fest eingeschweißte Stahlblechböden.

#### 4 Mit Schrank und drei Schubladen

Stahlblechschrank mit gleichschließendem Zylinder-schloss. Drei Schubladen mit Zentralverschluss, Höhe je 80 mm. Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg.

#### 5 Mit Schrank

Stahlblechschrank mit herausnehmbarem Zwischenboden und gleichschließendem Zylinderschloss.

#### Schrank-Innenmaße

H x B x T 720 x 520 x 420 mm.

### Zubehör

#### Rollensatz

Bestehend aus 4 Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rad-Ø 75 mm. Höhe der Schreibplatte dadurch +80 mm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## 1 – 3 Für Paletten und Behälter

### Tragfähigkeit 500 kg und 1000 kg

- ▶ Robuste Stahlkonstruktion, Rahmen mit Quertraversen
- ▶ Zwei Höhen für sicheren Transport und ergonomischen Zugriff
- ▶ Mit vier Fangecken

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 500-kg-Ausführung

Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge.

### 1000-kg-Ausführung

Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge.

### Zubehör

#### Aufsetzrahmen für Fahrgestelle

Für Fahrgestelle 1200 x 800 mm mit 280 mm Ladehöhe.

Mittels Befestigungssatz sicher mit dem Fahrgestell verschraubbar.

Ladehöhe mit Fahrgestell ca. 650 mm.

### Mit Deichsel und Kupplung

Deichsel und Zugöse zum Anhängen an ein Zugfahrzeug bis 6 km/h. Zuggewicht max. 1500 kg.

Geschweißte Stahlkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zubehör

**Steckbarer Rohr-Schiebebügel** mit Querstange für komfortables Verfahren von Hand.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie



1 Abb. mit Vollgummi-Reifen, Tragfähigkeit 500 kg



2 Abb. verschweißt mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



2 Abb. mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



Sichere Verschraubung des Aufsetzrahmens



2 Abb. mit separatem Aufsetzrahmen (Zubehör)



Abb. mit Rohr-Schiebebügel (Zubehör)

### Mit Zugdeichsel und Kupplung

- Transport im Verband, für Paletten und Behälter
- Vier Fangecken zur Fixierung der Palette
- Überdurchschnittliche Spurtreue

Artikel		1	2		3 o. Abb.	4	
Behälter- und Palettengröße		1000 x 800	1200 x 800		1200 x 1000	1200 x 800	1200 x 1000
Tragfähigkeit	kg	1000	500	1000	1000	500	500
Länge x Breite	mm	1010 x 810	1210 x 810		1210 x 1010	1210 x 810	1210 x 1010
Ladehöhe 280 mm	Nr.	200 272 05	200 221 05	200 222 05	200 273 05	200 491 05	200 492 05
	€	249.-	189.-	249.-	309.-	399.-	419.-
Ladehöhe 650 mm	Nr.	–	200 274 05	200 275 05	200 276 05	–	–
	€	–	319.-	359.-	399.-	–	–
<b>Zubehör</b>							
Aufsetzrahmen für 280 mm Ladehöhe	Nr.	–	200 499 05	200 499 05	–	–	–
	€	–	139.-	139.-	–	–	–
Steckbarer Schiebepögel	Nr.	–	–	–	–	200 205 05	200 205 05
	€	–	–	–	–	49.-	49.-





1 Abb. in Sonderfarbe





1

Zubehör  
Einhängedeichsel  
(ohne Abb.)



2



3

neu

Abb. mit  
Siebdruckplatten  
(Zubehör)



4



Artikel		1	
Länge x Breite	mm	610 x 410	
Rad-Ø	mm	125	
Mit Vollgummireifen	Nr. / €	200 001 05	85.-
Mit Polyamidrädern	Nr. / €	200 078 05	99.-
Zubehör			
Einhängedeichsel	Nr. / €	200 145 05	35.-

Artikel		2		3	
Tragfähigkeit		500		250	
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 400 x 190	800 x 600 x 190	490 x 490 x 105	
Bereifung		Polyamid		Vollelastik, spurlos	Polyamid
Rad-Ø	mm	125		125	
Ausführung		Gitterrost		Aluminium-Quintett	
	Nr.	200 488 05	200 489 05	002 976 05	002 974 05
	€	99.-	136.70	97.-	89.-

## 1 Stahl-Fahrgestelle

### Für Kisten und Kästen

- ▶ Tragfähigkeit 250 kg
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Eihängedeichsel als praktisches Zubehör

Rahmen pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

4 Lenkrollen (Ausführung siehe Tabelle).

### Zubehör

#### Einhängedeichsel

Aus Stahlrohr mit Kunststoffgriff. Einfach einhängen und losfahren.

Nur eine Deichsel für mehrere Fahrgestelle erforderlich.

## 2 Transportroller

### 2 Gitterrost Transportroller

#### Für Innen- und Außeneinsatz

Feuerverzinkter Gitterrost. Maschenweite 33 x 33 mm.

### Radausstattung

4 Lenkrollen mit Gleitlager.

### 3 Möbelroller

#### Aus Aluminium in Quintett-Struktur

### Radausstattung

4 Lenkrollen.

### 4 Transportroller

#### Tragfähigkeit 250 kg

Fahrgestell im Euroformat. Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012.

### Zubehör

#### Siebdruckplatten

Mit einer glatten und einer rutschhemmenden Seite, 15 mm stark.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, spurlos. Thermoplastische Elastomereifen auf Polypropylen-Felgen, Rad-Ø 75 mm.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie

Artikel		4	
Länge x Breite	mm	610 x 410	810 x 610
Gesamthöhe	mm	118	118
	Nr.	002 613 05	002 615 05
	€	89.-	109.-
Zubehör			
Siebdruckplatten	Nr.	002 617 05	002 618 05
VE 2 Stück	€	48.-	69.-

## 1 + 2 Transportwagen

### Tragfähigkeit 400 kg

- ▶ Ergonomische Griffanordnung für optimale Kraftübertragung und Wendigkeit

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Ladeflächen aus hochfester MDF-Platte, Dekor beschichtet.

### 1 Plattformwagen ohne oder mit Geländer

Schiebebügel fest verschraubt. Geländer ist fest verschweißt.

### 2 Tischwagen mit 2 oder 3 Etagen

Fest verschweißte Konstruktion. Obere Etage mit 15 mm überstehender Stahlkante als Abrollsicherung. Ladefläche in Buche-Dekor.

#### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager, spurlose Vollelastik-Reifen. Lenkrollen mit Feststeller.

## Postwagen

### Tragfähigkeit 200 kg

- ▶ Für Büro und Verwaltungen, ideal zur Postverteilung

Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in Weißaluminium RAL 9006. Körbe fest verschweißt aus Stahlgitter. Tragfähigkeit je Korb 100 kg.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 100 mm, mit Rollenlager und Fadenschutz. Spurlose blaugraue Vollgummirreifen.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**

Jahre Garantie



1 Plattformwagen mit Geländer

1 Plattformwagen



2 Tischwagen mit 2 Etagen



2 Tischwagen mit 3 Etagen



3



4

5

**neu**

Artikel		1 Plattformwagen		2 Tischwagen	
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	
Ladefläche	Länge x Breite mm	900 x 600		900 x 600	
Schiebebügelhöhe	mm	1100		1100	
Länge x Breite x Höhe	mm	1090 x 600 x 1100		1090 x 600 x 1100	
Lade- / Etagenhöhe	mm	235 ohne Geländer		235 / 765 mit 2 Etagen	
<b>Nr. / €</b>		<b>454 023 05</b>	<b>255.-</b>	<b>454 025 05</b>	<b>309.-</b>
Lade- / Etagenhöhe	mm	235 mit Geländer		235 / 505 / 765 mit 3 Etagen	
<b>Nr. / €</b>		<b>454 024 05</b>	<b>329.-</b>	<b>454 026 05</b>	<b>365.-</b>

Artikel		3	4	5
Länge x Breite	mm	890 x 380	1005 x 380	1005 x 380
Gesamthöhe	mm	1010	1245	1245
Etagenhöhen	mm	165 / 535	290 / 660 / 1030	290 / 1030
Etagenabstand	mm	240	240	330
Korbhöhe	mm	130 / 170	130	130 / 410
Maschenweite	mm	100 x 45	100 x 45	100 x 45
<b>Nr.</b>		<b>200 187 05</b>	<b>002 847 05</b>	<b>002 846 05</b>
<b>€</b>		<b>229.-</b>	<b>299.-</b>	<b>299.-</b>



2



1



3



4



5



6

Abbildungen  
1 + 2 mit  
Trennelementen  
(Zubehör)

Abbildungen  
3 – 6 mit  
Trennelementen  
und Gitterkorb  
(Zubehör)

## Tragfähigkeit 100 kg

### 1 + 2 Bürowagen, Basic

Mit 3 und 4 Etagen. Stabiler Vierkantröhrenrahmen, pulverbeschichtet ähnlich weißaluminium RAL 9006. MDF-Platten mit kunststoffbeschichteter Oberfläche in Buche-Dekor.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, spurlose Vollgummireifen.

### 3 – 6 Bürowagen, Profi

Korpus aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006. Etagenböden aus MDF-Platte, kunststoffbeschichtet in Buche-Dekor mit ABS-Kante, Tragfähigkeit 30 kg.

#### Montierte Anlieferung

#### 3 Mit 3 Etagen und Fächerteilung

Mit fester Fächerteilung aus gekantetem Blech, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006. Obere Etage 100 mm zurückversetzt, für leichte Bestückung und Entnahme.

#### 4 Mit 1 Schublade und 3 Etagen

Mit einer Schublade 50 mm hoch, 75%-Auszug mit Einzugsicherung, Tragfähigkeit 5 kg.

#### 5 Mit 3 Schubladen und 3 Etagen

Mit drei Schubladen 50 mm und 150 mm hoch, 75%-Auszug mit Einzugsicherung. Tragfähigkeit je 5 kg.

#### 6 Mit 4 Etagen und Fächerteilung

Mit fester Fächerteilung aus gekantetem Blech, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006.

#### 3 – 6 Untere Etage mit Bohrungen im 32-mm-Raster für Trennelemente.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, spurlose Vollgummireifen.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5	6
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	100	100	100	100	100	100
Tragfähigkeit je Etage	kg	60	60	30	30	30	30
Ladefläche Länge x Breite	mm	720 x 360	720 x 360	580 x 400	580 x 400	580 x 400	580 x 400
Etagenanzahl		3	4	3	3	3	4
Etagenhöhen	mm	170 / 550 / 935	170 / 405 / 1690	155 / 540 / 700	155 / 545 / 1000	380 / 765 / 1000	155 / 545 / 775
Schubladenzahl		–	–	–	1	3	–
Länge x Breite x Höhe	mm	770 x 405 x 1020	770 x 405 x 1690	625 x 420 x 760	690 x 460 x 1100	690 x 460 x 1100	690 x 420 x 1100
Rollen-Ø	mm	75	75	75	75	75	75
<b>Nr.</b>		<b>454 027 05</b>	<b>536 456 05</b>	<b>536 794 05</b>	<b>536 790 05</b>	<b>536 791 05</b>	<b>536 792 05</b>
<b>€</b>		<b>277.-</b>	<b>359.-</b>	<b>259.-</b>	<b>349.-</b>	<b>449.-</b>	<b>379.-</b>
<b>Zubehör</b>							
<b>Verstellbare Trennelemente</b>	<b>Nr.</b>	<b>454 028 05</b>	<b>454 028 05</b>	<b>536 795 05</b>	<b>536 795 05</b>	<b>536 795 05</b>	<b>536 795 05</b>
1 + 2, 2er-Set, 3 – 6, 5er-Set	<b>€/Set</b>	<b>42.-</b>	<b>42.-</b>	<b>59.90</b>	<b>59.90</b>	<b>59.90</b>	<b>59.90</b>

## 1 Servicewagen

### Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell in Weißaluminium RAL 9006.

Buche-Dekor Ladefläche aus MDF-Platte.

Graue Ladeflächen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummibandage.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



neu

## 2 – 4 Tischwagen

### Tragfähigkeit 150 kg

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, taubenblau RAL 5014. Graue, melaminharzbeschichtete Spanplatten.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummireifen.

## 2 + 3 Mit 2 Schiebegriffen

## 4 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2

Abb. in Standardfarbe Taubenblau

3 + 4

Abb. in Sonderfarben



3

4

## 6 + 7 Beistellwagen

### Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, weißaluminium RAL 9006. Etagen aus Spanplatte, grau melaminharzbeschichtet.

### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummireifung.

## 5 Mit zwei Schiebegriffen

## 6 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



5



6

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	
Länge x Breite x Höhe	mm	1210 x 545 x 960	
Buche	Nr. / €	002 845 05	239.-
Grau	Nr. / €	002 844 05	229.-

Artikel		2	3	4	5	6
Ausführung		Mit 2 Schiebegriffen		Ohne Schiebegriff	Mit 2 Schiebegriffen	Ohne Schiebegriff
Etagen	Anzahl	2	3	2	3	2
Ladefläche	Länge x Breite mm	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390
Etagenhöhen	mm	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 530
	Nr. / €	200 178 05	199.- 200 180 05	229.-	-	-
2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr. / €	200 179 05	209.- 200 181 05	239.-	200 182 05	179.- 200 177 05
					255.-	200 176 05
						159.-



Abb. 1000-kg-Modell

1



2

3



Feststellbremse serienmäßig



Rohrdeichsel



## 1 Stabile geschweißte Stahlkonstruktion

Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

### Ladefläche

Beschichtete MDF-Holzplatten.

### Fahrwerk

Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Lenkkranz.

### Radausstattung

Große Räder für geringen Rollwiderstand. Wahlweise Vollgummireifen oder Luftbereifung, Rollenlager.

## 2 Mit 4 Stahlrohrwänden

Steckbare Bordwände 750 mm hoch. Einheitliche Laschenverbindung an den Stirnwänden.

### Luftbereifung

Auf Anfrage auch mit Vollgummireifen lieferbar.

## 3 Mit 4 Bordwänden

Bordwände aus MDF-Holz, 200 mm hoch, in U-Stahl eingefasst. Seitenwände und Rückwand über Scharniere abklappbar. Vorderwand fest.

Serienmäßig mit Feststellbremse.

## Auf Anfrage

Rohrdeichsel mit Zugöse zum Anhängen an Zugfahrzeuge bis 4 km/h. Die serienmäßige Handzugdeichsel entfällt.

## Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Artikel		1				
Tragfähigkeit	kg	500		1000		
Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1250 x 800	1250 x 800	1600 x 900	2000 x 1000
Ladehöhe = Pritschenhöhe	mm	350	350	480	480	480
Vollgummireifen	Rad-Ø x Breite mm	250 x 60	250 x 60	380 x 80	380 x 80	380 x 80
	Nr.	–	200 543 05	200 545 05	200 547 05	200 548 05
	€	–	569.-	819.-	899.-	1025.-
Luftreifen	Rad-Ø x Breite mm	260 x 85	260 x 85	400 x 100	–	400 x 100
	Nr.	200 542 05	200 544 05	200 546 05	–	200 549 05
	€	539.-	569.-	749.-	–	949.-

Artikel		2	3			
Tragfähigkeit	kg	500	500	1000		
Ladefläche	Länge x Breite mm	1170 x 720	1010 x 660	1210 x 760	1210 x 760	1960 x 960
Ladehöhe = Pritschenhöhe	mm	350	350	350	480	480
Vollgummireifen	Rad-Ø x Breite mm	–	250 x 60	250 x 60	380 x 80	–
	Nr.	–	200 550 05	200 552 05	200 554 05	–
	€	–	829.-	859.-	1175.-	–
Luftreifen	Rad-Ø x Breite mm	260 x 85	260 x 85	260 x 85	400 x 100	400 x 100
	Nr.	200 558 05	200 551 05	200 553 05	200 555 05	200 557 05
	€	969.-	829.-	849.-	1095.-	1250.-

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## Platten-Transportwagen und -ständer

- ▶ Rohrbügel nach Wahl in den Höhen 300, 600 und 900 mm
- ▶ Individuelle Bestückung, maximal 7 Bügel
- ▶ Zinkblech- oder Kunststoffladefläche

### 1 Transportwagen

#### Radausstattung

Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller. Vollgummireifen und Rollenlager. Rad-Ø 200 mm.

### 2 Plattenständer

Grundrahmen mit vorgebauter Einschubrolle. Bodenverankerung möglich. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang. Beide Ausführungen serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### 3 Plattenkarren

- ▶ Mit verstellbarem Plattenhalter

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Plattenhalter mit Sternschraube arretierbar. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. 2 Vollgummireifen, Rollenlager.

Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!

#### Auflage

Länge x Breite 600 x 200 mm.

### 4 Plattentransporter

- ▶ Zum Transport von großflächigen Platten

Auflage mit geriffeltem Gummibelag. Rollenlager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Gesamtlänge x -breite 1250 x 600 mm. Schiebebügelhöhe 1200 mm.

Schiebebügel lose beigelegt – leichte Montage!




1

Abb. in Sonderfarbe



2

Mit Einschubrolle



3



4

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4		
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	500	500	300			
Ladefläche	mm	1250 x 800	1250 x 800	600 x 200			
Ladehöhe	mm	295	65	-	-		
Lichter Bügelabstand	mm	90	90	-	-		
<b>Ladefläche</b>		Kunststoff	Zinkblech	Kunststoff	Zinkblech	Gummi	Gummi
<b>Ohne Bügel</b>	Nr.	200 388 05	200 389 05	200 390 05	200 391 05	-	-
	€	329.-	359.-	325.-	335.-	-	-
<b>Mit Vollgummireifen</b>	Nr.	-	-	-	-	200 350 05	200 348 05
Rad-Ø 200 mm	€	-	-	-	-	236.-	159.-
<b>Mit Luftreifen</b>	Nr.	-	-	-	-	-	200 349 05
Rad-Ø 260 mm	€	-	-	-	-	-	165.-
<b>Zubehör</b>							
<b>Rohrbügel Höhe 300 mm</b>	Nr.	200 392 05		-	-	-	-
	€	24.-		-	-	-	-
<b>Rohrbügel Höhe 600 mm</b>	Nr.	200 393 05		-	-	-	-
	€	27.-		-	-	-	-
<b>Rohrbügel Höhe 900 mm</b>	Nr.	200 394 05		-	-	-	-
	€	29.-		-	-	-	-



4 Abb. 500-kg-Ausführung



5 Abb. mit zusätzlicher Zwischenstütze (Zubehör)  
Nr. 454 107 05 € 199.-

## 1 + 2 Scheiben-Transportwagen

**Empfindliche Plattenwerkstoffe schonend transportieren**

Aufstell- und Anlehnflächen mit Gummiprofilen abgedeckt. Für Glas, Polyester, NE-Metalle, Edelhölzer und Furniere. Stützbügel steckbar. Pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Anlieferung zerlegt – leichte Montage.

### 1 Mit 1 Ladefläche

Innenneigung 10° zum Stützbügel.

### 2 Mit 2 Ladeflächen

Innenneigung je 7° zum Stützbügel.

## 3 + 4 Platten-Transportwagen

- ▶ Sicherer Stand der Platten durch geeigneten Aufbau
- ▶ Auflageflächen mit Holzstreifen abgedeckt
- ▶ 750-kg-Ausführung mit extra großem Raddurchmesser

Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 3 Kurze Bauart

### 4 Lange Bauart

## 5 Niederflur-Ausführung

Massivholz-Auflageflächen, Anlehnflächen mit Gummiprofilen, zum schonenden Transport.

Mit zwei Außen- und einer Zwischenstütze. Zwischenstützen stufenlos verschiebbar, dreifach gelagert. An Plattengrößen optimal anpassbar. Sehr geringe Ladehöhe: 125 mm.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE IN GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	500	500	500	500	750
<b>Ladeflächen</b>	Länge x Breite mm	1500 x 430	2 x 1550 x 195	1100 x 330	2250 x 330	2250 x 330
<b>Bügelhöhe</b>	mm	1420	1420	–	–	–
<b>Außenmaße</b>	Länge mm	1550	1550	1100	2250	2250
	Breite x Höhe mm	800 x 1750	800 x 1750	700 x 1470	700 x 1470	900 x 1690
<b>Rad-Ø</b>	mm	200	200	200	200	250
<b>Nr.</b>		200 360 05	200 270 05	200 387 05	200 013 05	200 014 05
<b>€</b>		649.-	749.-	439.-	559.-	655.-

## 1 Werkzeugmobil

- ▶ Individuell bestückbar
- ▶ Direkter Zugriff auf Werkzeuge am Arbeitsplatz

Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006.

Für drei Platten je Seite.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp.  
Rad-Ø 125 mm, Rollenlager, Vollgummireifen.

### Zubehör

- Ⓐ Lochplatte



Abb. mit Zubehör

Tragfähigkeit	kg	200
L x B x H	mm	1010 x 650 x 1564
Nr.		200 090 05
€		335.-
<b>Zubehör</b>		
Ⓐ Lochplatte	Nr.	200 089 05
L x B 991 x 457 mm	€	59.-

## 2 Werkstückwagen

Für wechselnde Arbeitsplätze

- ▶ Alles übersichtlich und griffbereit
  - ▶ Einfaches Einhängen der verschiedenen Träger
- Drahtgitter zur Aufnahme der Träger.  
2 Abstellflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager.  
Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.  
Zubehör anthrazit RAL 7016.

Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

### Zubehör

- 1 Wellenträger
- 2 Dornträger
- 3 Kleiner Materialkasten
- 4 Rohrträger
- 5 Gabelträger
- 6 Großer Materialkasten



Abb. mit Zubehör



Tragfähigkeit	kg	500
Plattform L x B	mm	1250 x 800
Abstellflächen L x B	mm	1250 x 250
Gesamthöhe	mm	1480
Aufbauhöhe	mm	1230
Gitterwandneigung		8°
Maschenweite	mm	75 x 75
Rad-Ø	mm	200
Nr.		200 012 05
€		479.-

### Zubehör

1 Wellenträger		2 Dornträger		3 Kleiner Materialkasten	
Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	25
Wellenabstand	mm	45	Dorn-Ø	mm	20
Länge	mm	300	Länge	mm	300
Nr.		200 428 05	Nr.		200 430 05
€		24.-	€		21.-
Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	25
Breite x Tiefe	mm	150 x 250	Breite x Tiefe	mm	150 x 250
Höhe	mm	80	Höhe	mm	80
Nr.		200 432 05	Nr.		200 432 05
€		42.50	€		42.50
4 Rohrträger		5 Gabelträger		6 Großer Materialkasten	
Tragfähigkeit	kg	25	Tragfähigkeit	kg	50
Rohr-Ø	mm	27	Gabelweite	mm	50
Länge	mm	300	Länge	mm	300
Nr.		200 429 05	Nr.		200 431 05
€		19.-	€		19.35
Tragfähigkeit	kg	50	Tragfähigkeit	kg	50
Breite x Tiefe	mm	1200 x 250	Breite x Tiefe	mm	1200 x 250
Höhe	mm	40	Höhe	mm	40
Nr.		200 433 05	Nr.		200 433 05
€		78.50	€		78.50

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie





1 Zusätzliche Rechen (Zubehör)



1

### Gesamt-Tragfähigkeit

Mit 3 Rechen 450 kg,  
mit 4 Rechen 600 kg.



2

Abb. mit Zubehör B



4

## 1 Hordenwagen

### Tragfähigkeit 300 kg

- ▶ Werkstückschonendes Ablegen
- ▶ Transport und Trocknen von Platten

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

### Grundausführung

Zwei Rechen mit je 12 Auflagestäben, Länge je 735 mm, Abstände 130 mm. Tragfähigkeit je Stab 12,5 kg.

**Länge x Breite x Höhe 1380 x 800 x 1770 mm.**

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 150 mm, Polyamid, Rollenlager.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

### 1 Rechen zusätzlich

Einfach zu montieren, seitlich verschiebbar.

## 2 Tragarm-Regalwagen

### Zum Lagern, Bereitstellen, Lüften und Trocknen von Werkstücken und Bauteilen

- ▶ Durch die verstellbaren Tragarme auch für sperrige Teile geeignet
- ▶ Ideal als Lacktrockenwagen

An den Säulen, je 1540 mm hoch, können die Tragreihen im 50-mm-Rastern in 13 Positionen eingehängt werden.

Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### 2 Zur einseitigen Bestückung

Mit Vollgummireifen.

### 3 Zur beidseitigen Bestückung

Mit Vollgummi-Vollelastikreifen.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

## 4 Tragarmwagen

### Tragfähigkeit 700 kg

Stabile Schweißkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.

Lagerebenen 295 / 705 / 1115 / 1525 mm. Auflagentiefe je Seite 350 mm.

**Länge x Breite x Höhe 1750 x 890 x 1550 mm.**

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager, Voll-Elastikreifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3 o. Abb.	4
Ausführung		–	einseitig	beidseitig	–
Tragfähigkeit	kg	300	350	500	700
Bereifung		Polyamid	Vollgummi	Vollelastik	Voll-Elastikreifen
Länge x Breite	mm	1380 x 800	1550 x 800	1750 x 850	1750 x 890
Höhe	mm	1770	1830	1835	1550
Grundausführung	Nr.	200 834 05	200 540 05	200 385 05	200 840 05
	€	469.-	489.-	479.-	489.-
<b>Zubehör</b>					
Rechen zusätzlich	Nr.	200 835 05	–	–	–
	€	109.-	–	–	–
A	Tragarme ohne Gummiauflage	Nr.	200 314 05	–	–
		€	67.-	–	–
B	Tragarme mit Gummiauflage	Nr.	200 315 05	–	–
		€	119.-	–	–
C	Stahlrohr-Tragreihen VE 4 Stück	Nr.	–	200 386 05	–
	€/VE	–	–	399.-	–

## Schwerlastwagen

► Im Baukastensystem beliebig auszubauen und einzusetzen als: Rungenwagen für Langgut, Plattformwagen, Paketwagen

4 Ecktaschen zur Aufnahme der Rungen oder Stirnwände.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager.

1200-kg-Wagen mit Vollelastik-Bandage auf Alufelge, Kugellager. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### Zubehör

**Aufsteckbare Rungen**

**Holzbelag aus MDF-Holz**

**Aufsteckbare Stirnwand**

**Einhängbare Längswand**

Mit Laschenverbindung zur Stirnwand (nur in Kombination mit 2 Stirnwänden verwendbar).



### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Tragfähigkeit		kg	500		1200	
Größe	Länge x Breite	mm	1300 x 700	1550 x 800	1300 x 700	1550 x 800
Ladehöhe		mm	290	290	290	290
Rad-Ø		mm	200	200	200	200
Nr.			200 402 05	200 403 05	200 404 05	200 405 05
€			249.-	275.-	379.-	399.-
<b>Zubehör</b>						
4 Rungen, 600 mm hoch	Nr.		200 328 05	200 328 05	200 328 05	200 328 05
	€		47.-	47.-	47.-	47.-
Holzbelag	Nr.		200 329 05	200 330 05	200 329 05	200 330 05
	€		95.-	139.-	95.-	139.-
1 Stirnwand, 800 mm hoch	Nr.		200 331 05	200 332 05	200 331 05	200 332 05
	€		115.-	115.-	115.-	115.-
1 Längswand, 800 mm hoch	Nr.		200 333 05	200 334 05	200 333 05	200 334 05
	€		139.-	145.-	139.-	145.-



Blech-Kastenwagen mit Doppel-Klappdeckel (Zubehör)



Staplertaschen



Ablassschlauch (Zubehör)

## Mit kippbarem Kasten

- ▶ Für Schüttgüter, Industrieabfälle, Massenteile usw.
- ▶ Ebenerdige Entleerung
- ▶ Kippsicherung

Behälter aus Stahlblech, mit umlaufender Randverstärkung. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung


Fahrwerk mit 3 Rädern (600-Liter-Ausführung mit 4 Rädern). Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

## Wahlweise mit zusätzlichen Staplertaschen

Mit dem Stapler auch über lange Wegstrecken verfahrbar.

### Staplertaschenmaße

Breite x Höhe 170 x 70 mm.



## Zubehör

### Doppel-Klappdeckel

Bei Lieferung lose beigelegt.

### Ablassschlauch mit Metallmantel

Flüssigkeiten leicht und sauber in Eimer ableiten, Schlauch in Halterung platzsparend einklemmen.

## Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Inhalt	Liter	250	400	600
Kasten	Länge x Breite x Höhe mm	1025 x 585 x 600	1270 x 665 x 700	1270 x 825 x 750
Wagen	Länge x Breite x Höhe mm	1110 x 850 x 960	1300 x 925 x 1060	1350 x 1090 x 1120
Lenkrollen-Ø	mm	200	200	200
Radsatz-Ø	mm	250	250	250
① Standardausführung	Nr.	200 008 05	200 009 05	200 077 05
	€	549.-	617.-	698.-
② Mit Staplertaschen	Stichmaß	mm	560	580
	Nr.	200 465 05	200 466 05	200 318 05
	€	655.-	679.-	769.-
<b>Zubehör</b>				
Ablassschlauch	Nr.	200 319 05	200 320 05	200 320 05
	€	39.95	41.35	41.35
Doppel-Klappdeckel	Nr.	200 297 05	200 298 05	200 299 05
	€	159.-	169.-	179.-

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## Treppenkarren

### Mit Sternrad


- ▶ Abladen – Treppen hinaufstemmen – aufladen, all dies ist nicht mehr notwendig
- ▶ Große rutschfeste Schaufel
- ▶ Radträger für besonders Treppen schonenden Transport

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Auf der Achse drehen sich 2 Radträger mit je 3 Rädern. Vollgummireifen, Gleitlager.

- 1 Mit Griffbügel
- 2 Mit Handgriffen
- 3 Treppen-Tragekarre

Mit ausklappbarem Tragegriff für die zweite Person. Zurrgurte zur sicheren Fixierung des Ladegutes.



Erweiterbar zur Stuhlkarre

Abb. mit Tragarmen (Zubehör)

## Sack- und Stuhlkarren

### Mit Sicherheits-Kunststoffgriffen

Hochwertig pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Räder mit Wälzlagerung.

- 4 Sackkarre
- 5 Stuhlkarre

Mit höhenverstellbaren Tragarmen für den Transport mehrerer Stühle.



4 Abb. in Sonderlackierung



5

4 Sackkarre Nr. 200 021 05 Mit Luftreifen

- + Ökobilanziert
- + Ressourcenschonender Einsatz der verwendeten Materialien
- + Reduzierter Energieeinsatz durch Niedrig-Temperatur-Verfahrenstechnologie
- + Verpackung vollständig recyclefähig
- + Jährliche Überprüfung durch TÜV Rheinland
- + Ohne Mehrkosten für unsere Kunden



CO<sub>2</sub>-neutral

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	5
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	200	200	250	200	75
Schaufelmaß	Breite x Tiefe mm	280 x 250	280 x 250	400 x 252	280 x 255	280 x 255
Stufenhöhe max.	mm	200	200	190	–	–
Höhe x Breite	mm	1310 x 410	1310 x 410	1280 x 600	1300 x 500	1300 x 500
<b>Mit Sternrad</b>	Rad-Ø 160 mm	Nr. 200 024 05	200 223 05	200 380 05	–	–
	€	195.-	235.-	299.-	–	–
<b>Vollgummireifen</b>	Rad-Ø 200 mm	Nr. –	–	–	200 020 05	200 522 05
	€	–	–	–	119.-	175.-
<b>Luftreifen</b>	Rad-Ø 260 mm	Nr. –	–	–	200 021 05	200 523 05
	€	–	–	–	135.-	169.-
<b>Zubehör</b>						
<b>Tragarme</b>	nachrüstbar	Nr. 200 521 05	200 521 05	–	–	–
	€	75.-	75.-	–	–	–

## 1 Fahr- und Tragkarre

### Sicher fahren, bequem tragen

Ideal für empfindliches Gut, Kühlschränke, Waschmaschinen etc. Gewicht ca. 16 kg.

Rahmenbreite 400 mm. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Schaufel mit profiliertem Gummibelag. Zwei eingehängte Tragholme, rutschfest überzogen. Komfortable Luftreifen, Radnaben mit Rollenlager.

## 2 Transportkarre

### Für großes Ladegut

Mit breiter Schaufel in ergonomischer Neigung, für komfortables Aufnehmen der Ladung. Gewicht ca. 15 kg.

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Sicherheitshandgriffen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Vollgummireifen für geringen Rollwiderstand, Rollenlager.

## 3 – 6 Stapel-, Lade- und Sackkarre

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Handgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften. Vollgummi- oder Luftbereifung, Räder mit Rollenlagerung.

### 3 Ladekarre mit extra breiter Schaufel

Für große und sperrige Lasten

### 4 Ladekarre

#### Mit Drahtgitter

Kein Durchrutschen von kleinen Teilen.

### 5 Stapelkarre

Leichte Ausführung

### 6 Sackkarre

#### Verzinkt

Hervorragender Rostschutz.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe




Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



1 Komfortabel tragen auf Stufen und Absätzen



Artikel		1	2	3	4	5	6				
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	350	250	350	350	100	350				
Schaufel	Breite x Tiefe mm	450 x 180	450 x 160	450 x 280	450 x 280	330 x 215	400 x 250				
	Höhe x Breite mm	1120 x 580	1120 x 450	1310 x 610	1310 x 590	1130 x 475	1060 x 480				
Vollgummireifen	Rad-Ø mm	–	200	200	250	160	250				
	Nr. / €	–	200 087 05	129.-	200 016 05	169.-	200 200 05	169.-	200 017 05	99.-	200 357 05
Luftreifen	Rad-Ø mm	260	–	–	260	–	260				
	Nr. / €	200 025 05	199.-	–	200 015 05	189.-	200 201 05	179.-	–	–	200 358 05

## Transportkarren aus Aluminium

In vier Ausführungen – für jede Aufgabe die passende Lösung

### Eloxierte Aluminiumrohre

- ▶ färben nicht ab
- ▶ werden nicht grau
- ▶ bleiben sauber und schön

Geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion, eloxiert, rostfrei, ca. 30 % leichter als Stahlrohr.

### 1 Treppenkarre mit Sternrad

**Sternradkonstruktion** überwindet mühelos Stufen bis 200 mm Höhe.

- ▶ Auf Treppen
- ▶ In der Ebene
- ▶ Über Absätze und Bordsteine

### Radausstattung

Vollgummireifen mit Gleitlager. Gestell eloxiert.

### 2 Standardausführung

Luftreifen mit Stollenprofil und Gleitlagern.

### 3 Mit Gleitkufen

Mit fester Schaufel aus gesicktem Alublech oder platzsparender Klappschaufel.

Luftreifen mit Stollenprofil und Gleitlagern.

### 4 Hohe Ausführung

Luftreifen mit Stollenprofil und Gleitlagern.



Alu eloxiert



**Zu Ihrer Sicherheit:**  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3	4	
Ausführung		Mit Sternrad		Standardausführung	Mit Gleitkufen	Hohe Ausführung
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>150</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Gesamthöhe x -breite	ca. mm	1300 x 500	1300 x 570	1120 x 530	1300 x 500	1300 x 500
Schaufel	Breite x Tiefe mm	280 x 185	550 x 220	280 x 185	280 x 260	280 x 185
Rad-Ø	mm	160	160	260	260	260
Gewicht	kg	13,5	13,8	7	8,5	7,5
Mit fester Schaufel	Nr.	200 218 05	200 339 05	200 214 05	200 216 05	200 215 05
	€	225.-	299.-	159.-	165.-	169.-
Mit klappbarer Schaufel	Nr.	–	–	–	200 219 05	–
	€	–	–	–	225.-	–



## 1 – 3 Stahlflaschenwagen

- ▶ Stahlflaschen sicher transportieren
- ▶ Die Pulverbeschichtung erlaubt Benutzung auch im Außenbereich
- ▶ Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel
- ▶ Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften

Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Vollgummireifen.

☐ wahlweise Vollgummi- oder Luftreifen, jeweils mit Rollenlager.

### 1 Für eine 40-Liter Stahlflasche

Höhe Flaschenhalterung 800 mm.

### 2 Für zwei 10-Liter Stahlflaschen

Mit Bügelsicherung.

### 3 Für eine Propangasflasche

Plattform Länge x Breite 350 x 350 mm.

## 4 – 5 Gasflaschenwagen Ergo

### 5 klappbarem Stützfuß oder Stützrad

- ▶ Gerät mit Stütz-Lenkrolle für einfache Handhabung
- ▶ Flaschenhalter mit Kettensicherung
- ▶ Mit praktischem Werkzeugkasten

Mit Flaschenhalter für 2 Stahlflaschen. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Leichtlaufende Vollgummiräder mit Rollenlager.

## 6 – 9 Flaschenkarren

**Sicherer Transport und Standsicherheit durch Stützrad bei den Modellen 7 – 9**

Alle Modelle pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Leichtlaufende Vollgummiräder mit Rollenlager.

Modell ☐ Neigungsverstellung durch Federriegel.

Artikel		1	2	3	4	5
<b>Flascheninhalt</b>	l	40	10	27 / 50	40 / 50	40 / 50
Flaschen-Ø	mm	140 – 250	140	320	210 – 250	210 – 250
Gesamtbreite	mm	485	470	505	730	735
Höhe ohne Flasche	mm	1140	1050	955	1345	1345
Stützrad-Ø	mm	–	–	–	–	200
<b>Vollgummireifen</b>	Rad-Ø	mm	200	200	380	380
	Nr.	200 026 05	200 045 05	200 033 05	200 028 05	200 146 05
	€	99.-	149.-	119.-	349.-	409.-
<b>Luftreifen</b>	Rad-Ø	mm	200	–	–	–
	Nr.	200 027 05	–	–	–	–
	€	119.-	–	–	–	–

Artikel		6	7	8	9
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	150	150	150	200
Für Anzahl Flaschen		1	1	1	2
Flaschen-Ø	mm	380	286	380	230/380
Gesamthöhe x -breite	mm	1300 x 635	1190 x 500	1300 x 635	1310 x 915
Rad-Ø x -breite	mm	250 x 60	250 x 60	250 x 60	380 x 80
Stützrad-Ø	mm	–	160	160	160
Nr.		200 371 05	200 369 05	200 370 05	200 372 05
€		169.-	249.-	199.-	329.-

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## 1 + 2 Fass-Transportwagen

Transportiert nach Wunsch ein oder zwei Fässer.  
Die Auffangwanne verhindert Umweltschäden durch auslaufende Flüssigkeit.

Verzinkter Gitterrost.  
Pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Polyamidräder.  
Lenkrollen mit Doppelstopp.



## 3 – 5 Fasskipper


Für 200-Liter-Fässer nach DIN 6643  
M1 und M2

- Fässer aufnehmen, lagern und entleeren
- Textilgurt zur Sicherung der Fässer

Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet,  
serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Je 2 Lenkrollen und Achsräder aus Polyamid.

5 mit Langrollen für die schonende Lagerung von  
Dünnwandfässern.



Zubehör für 4 + 5  
**Kippstange**  
Deutsches Bundespatent  
Nr. 3934475

Artikel		1	2
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	250	750
<b>Auffangvolumen</b>	Liter	40	220
<b>Schiebebügelhöhe</b>	mm	1100	1100
<b>Ladehöhe</b>	mm	220	415
<b>Rad-Ø</b>	mm	100	150
<b>Länge x Breite x Höhe</b>	mm	1015 x 590 x 70	1250 x 800 x 220
<b>Nr.</b>		200 571 05	200 346 05
<b>€</b>		279.-	629.-

Artikel		3	4	5
<b>Fassauflage</b>		–	4 Kunststoffrollen 40 mm breit	2 Metallrollen 500 mm lang
Für Fass-Ø ca.	mm	580	580	580
<b>Kipper</b>	Länge x Breite x Höhe mm	860 x 520 x 620	1000 x 630 x 570	1000 x 630 x 570
<b>Fass-Abfüllhöhe</b>	mm	520	520	520
<b>Lenkrollen-Ø</b>	mm	80	100 mit Feststellern	100 mit Feststellern
<b>Achsräder-Ø</b>	mm	100	125	125
<b>Ohne Ölauffangwanne</b>	<b>Nr.</b>	200 076 05	200 193 05	200 194 05
	<b>€</b>	139.-	279.-	319.-
<b>Mit Ölauffangwanne, 10 Liter</b>	<b>Nr.</b>	–	200 195 05	200 196 05
	<b>€</b>	–	329.-	359.-
<b>Zubehör</b>				
<b>Kippstange</b>	<b>Nr.</b>	–	200 197 05	200 197 05
	<b>€</b>	–	49.-	49.-
<b>Ölauffangwanne, 10 Liter</b>	<b>Nr.</b>	403 430 05	–	–
<b>Länge x Breite x Höhe 445 x 345 x 90 mm</b>	<b>€</b>	15.10	–	–

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.  
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der  
aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe




Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie





Verstellbarer Fassgreifer



Abb. mit Einhängedeichsel (Zubehör)

## 1 + 2 Fasskarren

- ▶ Mit verstellbarem Fassgreifer
- ▶ Fassauflage mit Klauen

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Radnaben mit Rollenlager. Anlieferung mit lose beigelegtem Griff. Einfache Montage.

**Nur für handelsübliche Sicken- und Rollreifen-Stahlfässer.**

2 mit Stützrad für besonders einfache Handhabung. Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, mit Vollgummireifen.

## 3 Fasskarren

### Für Kunststofffässer

Für Fässer mit Ø 500 – 590 mm und Inhalt 120, 150 oder 220 Liter.

Sehr niedriger Schwerpunkt für einfache Handhabung. Vollgummibereifung.

## 4 – 8 Fassroller

### Für Metall- und Kunststofffässer

Bis 200 l Inhalt und max. 630 mm Boden-Ø

#### Modell 4

Fahrgestell verzinkt. 4 Lenkrollen aus Polyamid mit Rollenlager. Bauhöhe 140 mm. Ladehöhe 110 mm.

#### Modell 5

3 Lenkrollen, aus Polyamid mit Rollenlager.

#### Modell 6

6 Lenkrollen aus Polyamid mit Gleitlager, Ladehöhe 175 mm, pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

#### Modell 7

Verzinkte Blechwanne. Öldicht geschweißt, für 200-l-Fässer, Ø 610 mm. Ladehöhe 110 mm, Randhöhe 80 mm. 4 Lenkrollen (Ø 80 mm) aus Polyamid mit Rollenlager.

#### Modell 8

Wie 7, zusätzlich mit anschraubbarem Schiebebügel und Haltegriff, pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	400	400	250
Höhe x Breite	mm	1570 x 740	830 x 740	1320 x 695
Vollgummireifen, Rad-Ø 250 mm	Nr.	200 029 05	200 019 05	200 367 05
	€	219.-	275.-	175.-
Luftreifen, Rad-Ø 260 mm	Nr.	–	200 170 05	–
	€	–	279.-	–

Artikel		4	5	6	7	8
Tragfähigkeit	kg	250	270	450	250	250
Rahmen Innen-Ø	mm	610	630	610	610	610
Lenkrollen Stück / Ø	mm	4 / 80	3 / 80	6 / 100	4 / 80	4 / 80
Nr.		200 032 05	200 373 05	200 073 05	200 317 05	200 340 05
€		69.-	89.-	119.-	125.-	199.-
Zubehör						
Einhängedeichsel	Nr.	–	–	200 074 05	–	–
	€	–	–	23.70	–	–

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## 1 Materialheber

### Tragfähigkeit 100 kg

► Das preiswerte und mobile Arbeitsgerät

Montagematerial und Ware von und zum Arbeitsplatz transportieren und dort auf die ideale Arbeitsposition bringen.

Alle Stahlteile pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Lenkräder aus Vollgummi mit Feststeller.

## 2 Handwindenstapler

### Tragfähigkeit 300 kg

Hubschleifenführung mit Spurkranzrollen. Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

2 Vollgummi-Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 200 mm, 2 Polyamid-Lastrollen, Rad-Ø 80 mm.

Sicherheitswinde mit Stahlseil und Rücklaufbremse. Millimetergenaue Höheneinstellung, kein Ölverlust möglich, besonders wartungsarm. Hub je Kurbelumdrehung 30 mm.

### Zubehör

#### Aufschiebbare Tränenblechplattform

Länge x Breite 600 x 530 mm.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



Alle Artikel




Hubhöhe 1500 mm

Artikel		1	2	
<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Hubbereich</b>	<b>mm</b>	<b>80 – 900</b>	<b>90 – 1150</b>	<b>90 – 1500</b>
Hub je Kurbeldrehung	mm	130	30	30
Bauhöhe	mm	1250	1650	2000
Gerätemaße	Länge x Breite mm	820 x 540	1070 x 570	1070 x 570
Gabelmaße	Länge x Breite mm	–	600 x 90	600 x 90
	Tragbreite mm	–	540	540
Ladepattform	Länge x Breite mm	500 x 430	–	–
Rad-Ø	mm	125	200	200
<b>Nr.</b>		<b>200 569 05</b>	<b>200 347 05</b>	<b>200 031 05</b>
<b>€</b>		<b>559.-</b>	<b>1320.-</b>	<b>1425.-</b>
<b>Zubehör</b>				
Aufschiebbare Plattform L x B 600 x 530 mm	<b>Nr.</b>	–	200 283 05	200 283 05
	<b>€</b>	–	114.10	114.10



2 – 5



Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



2



3



3



4



5

## 1 Rollenbock

### Mit Stahltragrolle

Ergonomisches, leichtes und sicheres Arbeiten mit Langgut, Rohren und Platten. Robust und schmutzunempfindlich. Reduzierung der Bewegungskräfte.

Durch einfaches Drehen, Schieben und Ziehen die Materialien an Maschinen heranführen. Stahlkonstruktion mit stabilen Füßen für hohe Standicherheit. Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmhebel. Fußständer pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Träger galvanisch verzinkt. Absicherung der Führungsstange durch einen Steckbolzen.

## 2 – 5 Materialständer

### Ergonomie am Arbeitsplatz – für sitzende oder stehende Tätigkeit

- ▶ Neig- und fahrbar
- ▶ Plattform mit Abrutschsicherung

### 2 Höhenverstellung alle 30 mm ohne Last

Arretierung durch Federriegel.

### 3 Höhenverstellung stufenlos ohne Last

Pneumatische Fallbremse. Auch in anderen Höhenverstellbereichen lieferbar.

2 – 5 Plattform arretierbar. Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°). Geeignet für Behälter bis ca. 700 x 500 mm. Serienmäßig pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Feststellern, Vollgummireifen, spurlos.

### 4 + 5 Höhenverstellung stufenlos unter Last

### 4 Neig- und fahrbar

Plattform mit Abrutschsicherung, auch unter Last höhenverstellbar. Stufenlose Höhenverstellung durch eine Hydraulikpumpe mittels Handkurbel. Geeignet für Behälter bis ca. 890 x 560 mm

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.

### 5 Mit Fußhydraulik

#### Radausstattung

4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Radfeststellern, Vollgummireifen, spurlos.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

Artikel		1	2	3	4	5
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	500	150	150	250	150
Außenmaße	mm	625 x 625 x 675	–	–	750 x 450 x 700	–
Länge x Breite x Höhe	mm	675 – 1065	720 – 1050	510 – 700	720 – 1070	670 – 970
Höhenverstellung	mm	675 – 1065	720 – 1050	510 – 700	720 – 1070	670 – 970
Plattform	Länge x Breite mm	–	510 x 410	510 x 410	510 x 410	750 x 450
Neigungswinkel	°	–	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 30
<b>Nr.</b>		200 164 05	200 342 05	200 296 05	200 144 05	496 270 05
<b>€</b>		285.-	239.-	269.-	279.-	549.-

**MADE**  
**IN**  
**GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

## 1 + 2 Scheren-Hubtischwagen

Tragfähigkeit 500 – 1000 kg

Qualitätsprodukte – Made in Germany

Manueller oder elektrohydraulischer Hub.  
Für langjährige, intensive Nutzung im  
2-Schicht-Betrieb.

Scherenhub mit hydraulischem Hubzylinder (Bioöl) und abklappbarem Pedal. Absenken mittels Pedal. Klappbarer Bügel. Plattform verzinkt. Rahmen pulverbeschichtet, weißaluminium RAL 9006. Schere und Bügel pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen.

### Elektrohydraulische Ausführung:

Batterie 12 V / 50 Ah für max.

20 Hübe je Stunde unter Volllast.

Hubzeit 10 Sekunden.

Ladegerät auf Anfrage.

## 3 Doppelscheren-Hubtischwagen

Mit Fußhydraulik

Qualitätsprodukte – Made in Germany

Für langjährige, intensive Nutzung im  
2-Schicht-Betrieb.

► Hydraulik-Öl biologisch abbaubar

Heben mit Pedal und feinfühliges, stufenloses Absenken mit Pedal und Dreh-Senkventil. Dauerhaltbare, wartungsfreie DU-Lager mit PTFE-Beschichtung. Zylinder mit Rohrbruchsicherung bewirkt sofortigen Senkstop bei Rohr-/Schlauchbruch. Rostfreie, verzinkte Plattform. Hubschere und Schiebebügel lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006. Klappbarer Schiebebügel wird der Lieferung beigelegt, leichte Montage.

### Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp,  
2 Bockrollen, Rollenlager.

Weitere Geräte auf Anfrage.

### Zubehör für 1 – 3

#### Rollenbahnen für Scheren-Hubtischwagen

Das Transportgut wird durch umklappbare Stopper an den Bahnenenden gesichert. Abgedichtete Kugellager.

Wahlweise starr oder drehbar.

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie



1  
Manueller Hub,  
Vollgummireifen



2  
Elektrohydraulischer  
Hub und Elastikreifen



3  
Manueller Hub,  
Vollgummireifen



A



B

Artikel		1	2	3
<b>Tragfähigkeit</b>	kg	500	1000	500
Hubbereich	mm	460 – 1070	460 – 1070	510 – 1800
Plattform	Länge x Breite mm	1190 x 740	1190 x 740	1190 x 740
Länge x Breite	mm	1435 x 740	1435 x 740	1435 x 740
Rad-Ø	mm	200	200	200
<b>Manueller Hub per Pedal</b>	Hub je Pedaltritt ca.	20	10	20
	<b>Vollgummireifen</b>	Nr. 200 525 05	–	200 563 05
	€	1930.-	–	2300.-
	<b>Elastikreifen</b>	Nr. –	200 527 05	–
	€	–	2195.-	–
<b>Polyamid-Räder</b>	Nr.	200 526 05	–	–
	€	1930.-	–	–
<b>Elektrohydraulischer Hub</b>	<b>Elastikreifen</b>	Nr. –	200 575 05	–
	€	–	3720.-	–
<b>Zubehör Rollenbahnen</b>				
Rollen	Ø x Länge mm	80 x 720	80 x 720	80 x 720
	Rollenabstand mm	100	100	100
A <b>Starr</b> , Bauhöhe 110 mm	Nr.	200 565 05	200 565 05	200 565 05
	€	641.-	641.-	641.-
B <b>Drehbar</b> , Bauhöhe 155 mm	Nr.	200 566 05	200 566 05	200 566 05
	€	1100.-	1100.-	1100.-




1


Alle Artikel



### Einfahrtaschenmaße



Maße in mm. Sondermaße bitte anfragen.



2


Platzsparend  
faltbar



2



3 Abb. in Sonderfarbe



## Arbeitsbühnen

Für sicheres und bequemes Arbeiten an hoch gelegenen Stellen

- ▶ Schnelle Befestigung am Gabelstapler
- ▶ Praktische Werkzeugablage
- ▶ Sicherheitssperre verhindert ungewolltes Öffnen der Tür

Mit Schutzgeländer und Schutzgitter, Maschenweite 25 x 25 mm. Einfahrtaschen zur Aufnahme mit dem Gabelstapler. Bolzenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Rutschsichere Standfläche, 1200 x 800 mm. Zuladung max. 300 kg. Hochwertige Pulverbeschichtung, serienmäßig in Gelborange RAL 2000.

### 1 Deutsche Ausführung

- ▶ TÜV-geprüft, entspricht den UVV

### 2 Faltbare Ausführung

- ▶ Mit wenigen Handgriffen aufstellbar

### 3 Schmale Ausführung

- ▶ Bei seitlich beengten Platzverhältnissen oft die einzige Problemlösung

Technische Ausführung wie in Zeichnung oben beschrieben, das Einfahrtaschenmaß A ändert sich jedoch auf 360 mm.

### Zubehör

#### Werkzeugablage

Passend für beide Seiten.  
L x B x T 600 x 200 x 80 mm.  
Bei 1 + 3 inklusive.

Alle Geräte optional mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 150 mm möglich. Wie Abb. 2.

### Bitte beachten

Die Arbeitsbühnen sind ausschließlich für Frontgabelstapler mit Fahrersitz zugelassen.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel		1	2	3
Außenmaße	Höhe mm	1890	1980	2090
	Breite x Tiefe mm	1200 x 1115	1200 x 1090	850 x 1200
Leergewicht	kg	125	125	120
Ohne Rollen	Nr.	200 351 05	200 355 05	200 353 05
	€	999.-	1020.-	1040.-
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen	Nr.	200 352 05	200 184 05	200 354 05
	€	1155.-	1165.-	1175.-
Zubehör				
Werkzeugablage	Nr.	inklusive	200 356 05	inklusive
	€		63.60	

## Mobile Stehleitern

### Mit Plattform

Ideal für den Einsatz an Regalen, Maschinen oder im Büro.

Stabile Stahlrohrkonstruktion.

Breite, sichere Plattform.

Plattform und Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter.

#### 1 Pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012

Unbelastet = leichtes Verschieben

Belastet = sicherer Stand

#### Radausstattung

Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 40 mm

#### 2 Pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006

Beim Betreten senkt sich die Leiter durch die Gasfedern ab.

Unbelastet = leichtes Verschieben

Belastet = sicherer Stand

#### Radausstattung

Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

### Zu Ihrer Sicherheit:

Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**

Jahre Garantie



neu



Stufen und Plattform aus Rautengitter



Stufen und Plattform mit Riefengummi



Stufen und Plattform mit Siebdruckplatte



neu



Stufen und Plattform mit Siebdruckplatte



Stufen und Plattform mit Riefengummi



Stufen und Plattform aus Rautengitter

		1					2				
		2	3	4	o. Abb. 5	3	4	5	o. Abb. 6		
<b>Stufen inkl. Plattform</b>											
Plattformhöhe	mm	500	500	745	1000	1245	700	930	1165	1390	
Gesamthöhe	mm	560	1490	1740	1990	2240	1700	1925	2150	2380	
Gesamt B x T	mm	785 x 745	785 x 745	785 x 935	785 x 1120	785 x 1310	685 x 765	685 x 935	900 x 1205	900 x 1345	
<b>Siebdruckplatte</b>	Gewicht	kg	20	27	32	38	42	30	35	51	58
	Nr.		002 939 05	002 942 05	002 945 05	002 948 05	002 951 05	002 911 05	002 914 05	002 917 05	002 920 05
	€		570.-	588.-	652.-	743.-	838.-	929.-	1025.-	1190.-	1295.-
<b>Riefengummi</b>	Gewicht	kg	20	27	33	39	43	30	35	50	57
	Nr.		002 940 05	002 943 05	002 946 05	002 949 05	002 952 05	002 912 05	002 915 05	002 918 05	002 921 05
	€		592.-	610.-	680.-	778.-	879.-	955.-	1060.-	1240.-	1345.-
<b>Rautengitter</b>	Gewicht	kg	23	30	37	44	49	32	38	58	64
	Nr.		002 938 05	002 941 05	002 944 05	002 947 05	002 950 05	002 910 05	002 913 05	002 916 05	002 919 05
	€		630.-	648.-	735.-	850.-	968.-	1045.-	1150.-	1350.-	1460.-



**neu**



**Stufen und Plattform mit Siebdruckplatte**

## Mobile Stehleitern

### Mit Plattform

Stabile Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Breite, standsichere Plattform. Plattform und Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter.

Unbelastet = leichtes Verschieben

Belastet = sicherer Stand

### Radausstattung

Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 50 mm.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

## Arbeitsplattformen

Stabiler Stahlwinkel-Rahmen wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt.

Einlagen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder feuerverzinktem Gitterrost.

Durch Drehen der Gewindefüße kann die Plattformhöhe leicht verstellt werden. Fixierung der Höhenposition durch Kontermuttern.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

Stufen inkl. Plattform			2	3	4	o. Abb. 5
Plattformhöhe	mm		500	750	1000	1250
Gesamthöhe	mm		1510	1745	2000	2255
Gesamt B x T	mm		570 x 625	760 x 895	760 x 1085	770 x 1275
Siebdruckplatte	Gewicht	kg	15	30	35	41
	Nr.		002 959 05	002 962 05	002 965 05	002 968 05
	€		649.-	875.-	1065.-	1185.-
Riefengummi	Gewicht	kg	15	31	36	42
	Nr.		002 960 05	002 963 05	002 966 05	002 969 05
	€		669.-	919.-	1125.-	1250.-
Rautengitter	Gewicht	kg	17	33	39	45
	Nr.		002 958 05	002 961 05	002 964 05	002 967 05
	€		729.-	959.-	1160.-	1300.-



**neu**

**Höhenverstellbare Gelenkfüße**



In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Höhenverstellbereich	mm	140 – 210				230 – 300					
		610 x 610	910 x 610	1210 x 610	1510 x 610	610 x 610	910 x 610	1210 x 610	1510 x 610		
lichtblau RAL 5012	Siebdruckplatte	Gewicht	kg	11,5	15,5	19,5	23	12,5	16,5	21	24
		Nr.		002 848 05	002 853 05	002 859 05	002 865 05	002 871 05	002 877 05	002 883 05	002 889 05
		€		239.-	309.-	402.-	479.-	245.-	315.-	409.-	489.-
	Riefengummi	Gewicht	kg	12,5	16,5	21	25	13,5	17,5	22,5	26
		Nr.		002 849 05	002 854 05	002 860 05	002 866 05	002 872 05	002 878 05	002 884 05	002 890 05
		€		259.-	316.50	423.50	508.-	265.-	342.-	444.-	529.-
Gitterrostplatte	Gewicht	kg	15	20	28	34	16	21	29	35	
	Nr.		002 611 05	002 852 05	002 858 05	002 864 05	002 870 05	002 876 05	002 882 05	002 888 05	
	€		349.-	436.-	615.-	590.-	355.-	449.-	619.-	713.-	
feuerverzinkt	Siebdruckplatte	Gewicht	kg	11,5	15,5	19,5	23	12,5	16,5	21	24
		Nr.		002 850 05	002 856 05	002 862 05	002 868 05	002 874 05	002 880 05	002 886 05	002 892 05
		€		265.-	339.-	439.-	522.-	269.-	345.-	446.-	533.-
	Riefengummi	Gewicht	kg	12,5	16,5	21	25	13,5	17,5	22,5	26
		Nr.		002 851 05	002 857 05	002 863 05	002 869 05	002 875 05	002 881 05	002 887 05	002 893 05
		€		285.-	365.-	474.-	565.-	289.-	372.-	485.-	575.-
Gitterrostplatte	Gewicht	kg	15	20	28	34	16	21	29	35	
	Nr.		002 612 05	002 855 05	002 861 05	002 867 05	002 873 05	002 879 05	002 885 05	002 891 05	
	€		379.-	479.-	671.-	790.-	389.-	489.-	674.-	775.-	


## Kragarmregale

Mit fest angeschweißten Kragarmen


- ▶ Ein- oder zweiseitig
- ▶ Alle Kragarme mit Abrollsicherung
- ▶ Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

Identische Kragarm-Länge

6 bzw. 12 Lagerebenen.




1



Kragarm-Traglast 150 + 200 kg  
 Gesamt-Traglast 3150 – 14400 kg  
 Ständerhöhe 2000 mm  
 Kragarm-Längen siehe Skizze  
 Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Vollast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.



1



In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE  
IN  
GERMANY**

**5**  
Jahre Garantie

Artikel	1				
Bauart	identische Kragarm-Länge				
Regallänge	mm	2700	4050	5400	6750
Ständer		3	4	5	6
Traglast je Kragarm	kg	200	200	200	200
<b>Einseitig</b> Gesamttraglast	kg	3600	4800	6000	7200
<b>Nr.</b>		200 467 05	200 469 05	200 471 05	200 473 05
<b>€</b>		499.-	843.-	976.-	1275.-
<b>Zweiseitig</b> Gesamttraglast	kg	7200	9600	12000	14400
<b>Nr.</b>		200 468 05	200 470 05	200 472 05	200 474 05
<b>€</b>		792.-	1080.-	1230.-	1600.-







## Kragarmregale

Mit fest angeschweißten Kragarmen

- ▶ Ein- oder zweiseitig
- ▶ Alle Kragarme mit Abrollsicherung
- ▶ Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

Kragarm-Länge nach oben verjüngend  
7 bzw. 14 Lagerebenen.



Kragarm-Traglast 150 + 200 kg  
Gesamt-Traglast 3150 – 14400 kg  
Ständerhöhe 2000 mm  
Kragarm-Längen siehe Skizze  
Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.

Artikel	2				
Bauart	Kragarm-Länge nach oben verjüngend				
Regallänge	mm	2700	4050	5400	6750
Ständer		3	4	5	6
Traglast je Kragarm	kg	150	150	150	150
Einseitig Gesamttraglast	kg	3150	4200	5250	6300
Nr.		200 475 05	200 477 05	200 479 05	200 481 05
€		771.-	1030.-	1305.-	1610.-
Zweiseitig Gesamttraglast	kg	6300	8400	10500	12600
Nr.		200 476 05	200 478 05	200 480 05	200 482 05
€		852.-	1140.-	1435.-	1730.-

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE  
IN  
GERMANY

5  
Jahre Garantie