



Dieser Diagonal-Elektronikseitenschneider von 4 Zoll erleichtert das Arbeiten in beengten Bereichen. Die kurzen Backen und abgeschrägten Schneidkanten erlauben kurze Schnitte. Diese Zange verfügt über ein warm genietetes Scharnier für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe.

Spezifikationen

Typ:	Kleiner Diagonal-Elektronikseitenschneider	Besondere Merkmale:	Federbelastet
Gesamtlänge:	108 mm (4,25 Zoll)	Material:	Stahl
Backentyp:	Konisch	Backenlänge:	12,7 mm (0,5 Zoll)
Backenbreite:	11,1 mm (0,438 Zoll)	Backendicke:	12,7 mm (1/2 Zoll)
Schneidleistung:	11,1 mm (7/16 Zoll)	Schneidmesser:	Halbbündig
Schnittart:	Halbbündig	Verbindungstyp:	Warm genietet
Grifffarbe:	Hellblau	Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht
Grifflänge:	87,3 mm (3,438 Zoll)	Isoliert:	Nein
Für Haltegurt geeignet:	Nein	Gewicht:	0,05 kg (0,12 lb)