

## Fassroller

Traglast 300 kg, Ladefläche Ø 615 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass, Plattform profiliert, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 235758



### Fassroller

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Ø 615 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass
- Auffangvolumen 5 l
- Plattform profiliert
- mit Schürze mit integriertem Schiebebügel
- Polyethylenkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 80 mm
- mit Polyamid-Bereifung



## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Fassroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	300 kg	Bereifung	Polyamid
Ladeflächendurchmesser	615 mm	Rad-Ø	80 mm
Kapazität	1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass	Höhe	1025 mm
Oberfläche Plattform	profiliert	Länge	800 mm
Auffangvolumen	5 l	Breite	720 mm
Transportwagen Ausstattung	Schürze mit Schiebebügel	Gewicht	19 kg
Material	Polyethylen		