

Viervoudige drukknop met led voor Niko Home Control, bronze

123-52004

4 jaar
garantie

Met deze drukknop voer je vier bedieningen uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bronze.

Technische gegevens

Viervoudige drukknop met led voor Niko Home Control, bronze.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Lens: De vier toetsen van de drukknop zijn in de buitenhoek uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven.
- Kleur: bronze gelakt (bij benadering NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

