

Technisch specificatieblad

Wandgoten SIGNA BASE 70130

Artikelnr. 6132725



Bodemdeel kanaal van de wandgoot SIGNA BASE voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.

Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.




PVC Polyvinylchloride

| | |
|----------------------------|--|
| Producttekst normen | Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1. |
| Producttekst inhoud pakket | Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld. |

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Bestelnr. | 6132725 |
| Type | BRK 70130 cws |
| Kleur | crèmewit |
| RAL-nummer | 9001 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Materiaal-afk. | PVC |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 2 m |
| Gewicht | 130,35 kg/100 m |

Technische gegevens



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 2.000,00 mm |
| Breedte | 130,00 mm |
| Zijhoogte | 70,00 mm |
| Aantal deksels | 1 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend overig profiel |
| Model rechthoekig | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input type="checkbox"/> |
| Kabelklem | <input type="checkbox"/> |
| Kanaalverbinder | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nuttige doorsnede | 7.456,00 mm ² |
| Dekselbreedte | 80 mm |
| Deksel meegeleverd | <input type="checkbox"/> |
| Beschermfolie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Symmetrisch | <input checked="" type="checkbox"/> |