

## Cable-mate kabeldozen voor droge ruimtes

**AK2-S/GZ/WIK5p, met deksel (2+2)x3p L1/L2 Wieland**

- 5-polige in- en uitgang incl. vergrendelingen voor een 3-fase voeding.
- Deksel met (2+2+2)x3p chassisdelen incl. vergrendelingen, voeding vanaf L1, L2 en L3.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle klikmontage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading: 2,5 mm<sup>2</sup>.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT4615</b>
EAN:	8712259300818
Uitvoering	
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Op kabelgoot
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	215 mm
Diameter	
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	70 mm
Uitvoering deksel	Geschikt voor snap-in connector (merkspecifiek)
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Montageplaat
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	4 mm <sup>2</sup>
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesloten Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.