

Produktbezeichnung	ET-14A
Artikelnummer	40595
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige und Wochenprogramm

Der ET-14A ist ein Funk-Raumthermostat mit Uhr zur Temperaturerfassung in Wohn-, Büro- und Hotelräumen. Aufwändige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden vermieden und ermöglichen eine einfache Installation. Das Thermostat kann auf eine UP-Dose oder AP auf die Wand montiert werden. Ein Stützfuß ermöglicht auch einen freistehenden Betrieb. Das Thermostat verfügt über 5 Betriebsarten (Komfort, Absenken, Frostschutz, Auto und Aus) sowie einer Wochen- und Tagesprogrammierung. In Verbindung mit dem Fensterkontakt ET-14A-FK werden offene Fenster und damit ein Temperatursturz erkannt. Ökodesign-Richtlinien konform. Temperaturbereich: 5 bis 30 °C, Schutzart: IP 30, Farbe: RAL 9010, Abmessung: 135x80x23 mm, Versorgung: Micro Batterien AAA (im Lieferumfang enthalten), Frequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

Technische Details

Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	✓	Versorgungsspannung	3 Volt
Vernetzbar über Funk (optional)	✓	Ausgangsspannung	0 Volt
Anschluss für externe Antenne	✗	Anzahl der Kanäle/Zone	1
Smart Control	✓	Max. Kapazität pro Kanal	0 Voltampere
Geeignet für Heizen	✓	Empfangsfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Kühlen	✗	Max. Spannung der Kontakte	0 Volt
Mit Zeitschaltuhr	✓	Max. Kontaktbelastung	0 Ampere
Mit zusätzlichem Kontakt	✗	Breite	135 Millimeter
Kontaktausführung	sonstige	Höhe	80 Millimeter
Schutzart (IP)	IP30	Tiefe	23 Millimeter