

**Artikelnummer:** 132994

**Kurzbeschreibung:** Nat- en droogzuiger EVO 440 INOX K, max. 10500 liter/minuut, 3 x 1200 watt, 73 l

**Langbeschreibung:** Nat- en droogzuiger EVO 440 INOX K, max. 10500 liter/minuut, 3 x 1200 watt, 73 l: Hoogwaardige nat- en droogzuiger in een professionele lijn met roestvrijstalen container - kan voor vrijwel alle toepassingen in de industrie en handel worden gebruikt. Het chassis van de kipper maakt het eenvoudig legen van vloeistoffen en zwaar zuigmateriaal mogelijk. Bovendien geeft het apparaat speciale stabiliteit en stabiliteit. De afneembare zuigkop heeft een geïntegreerde bypass-zuigturbine. Afzonderlijke luchtstromen zorgen voor motorkoeling en sterke zuigkracht. De motorkop is gemaakt van polypropyleen, dus slagvast en bestand tegen agressieve media. Bij natzuigen wordt de aanzuigluchtstroom uitgeschakeld door een vlotterventiel. Turbines kunnen individueel worden uitgeschakeld. Een oppervlaktebektelede Euronorm filter (PNF) garandeert een hoge filterkracht en een lange levensduur van het filter.

- Meer details:
- Zeer sterke zuigkracht
- Roestvrijstalen containers in hoogwaardig vakmanschap
- Slagvaste motorkop en robuust kantelend chassis
- Drie individueel schakelbare turbines
- Kabellengte: 8 m
- Spanning: 230 V
- Motorvermogen: 3 x 1200 Watt
- Luchtdebiet: max. 10500 liter/minuut
- Onderdruk: max. 240 mbar
- Geluidsniveau: 73 dBA
- Vuilcontainer: 73 liter
- Zuigaansluiting: ø 60 mm
- Gewicht: 24 kg
- Afmetingen: 540 x 550 x 1060 x 1060 mm
- Ook bij de levering inbegrepen:
- PP zuigslang a 40 mm x 3,5 m.
- PP Kraspijp a 40 x 240 mm

