

61221035	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® TC	

Der SILVYN® TC ist ein Schlauch der ohne Verschraubung angewendet werden kann - Speziell für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde.
In der Gehäusebohrung kann der SILVYN® TC mit einer einfachen Gegenmutter angeschlossen werden. Die passende Gegenmutter ist unsere SKINTOP® GMP-GL-M in schwarz.



- Material:** PA6
- Eigenschaften:** Flexibel
Mechanischer Schutz / Formstabil
Schnelle Montage
Abriebfest
- Beständig:** Gegen Kraftstoff, Mineralöle, Fette, Alkalien und teilweise Lösungsmittel
- Temperaturbereich:** -40°C bis +120°C (Kurzzeitig bis 150°C)
- Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)
- Bemerkung:** Halogenfrei
Keine Deklarationspflichtige Stoffe
Selbstverlöschend HB nach UL94
- Schutzart:** IP68
Mittels der Verwendung einer Flachdichtung kann eine möglichst hohe Schutzart erzielt werden.

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Gewinde
			innen	Außen	
6440 0823	SILVYN® TC	7,5	6,6	10,0	M 10x1,0
6440 0824	SILVYN® TC	8,5	9,8	12,8	M 12x1,5
6440 0825	SILVYN® TC	12	12,3	15,7	M 16x1,5
6122 1035	SILVYN® TC	17	16,6	21,2	M 20x1,5
6440 0650	SILVYN® TC	22	23,1	28,4	M 25x1,5
6440 0651	SILVYN® TC	26	28,9	34,5	M 32x1,5
6440 0826	SILVYN® TC	37	34	42,2	M 40x1,5
6440 0827	SILVYN® TC	50	45,6	53,8	M 50x1,5

- Zubehör:** SKINDICHT® JT PTFE (metrisch)
SKINTOP® GMP-GL-M
SILVYN® SPLIT COS
SILVYN® FLACHDICHTUNG
SILVYN® SCHLAUCHSCHERE

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61221035DE Version: 03	Seite 1 von 1
---	---------------------------------------	---------------