




DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 20km

DN-81004 4016032305729



Singlemode, LC Simplex Buchse 1000Base-LX, Tx1550nm/Rx1310nm

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Wellenlänge: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe
- 3,3V Stromversorgung
- Geeignetes Modul für die gegenüberliegende Seite: DN-81003

Lieferumfang

- SFP Modul



DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 20km

DN-81004 4016032305729

→ Logistik

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4200,00
Einzel-VPE	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:



Ursprungsland: China