

B6504114

RAILTEC B, 6 Module, Ausf. I

Gehäuse entspricht DIN 43880, Baugröße 1. Einfache und schnelle Rastmontage auf DIN-Schienen EN 60715 TH35. Unterteil mit Befestigungsdomen. Oberteil mit Lüftungsschlitzen. Vertikale und horizontale Führungen für zusätzliche Platinen.

Ausführung

Für Printklemmen im Raster 5,0 / 5,08 (max. 36 Klemmen)

Lieferumfang

1 Unterteil mit Rastclip, 1 Oberteil



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-----------|--|--------------------------|---------|
| Material | PC (UL 94 V-0) Oberteil, PPO (UL 94 V-0) Unterteil | Breite | 105 mm |
| Farbe | Oberteil lichtgrau RAL 7035, Unterteil schwarz, Rastclip schwarz | Höhe | 86 mm |
| Standards | RoHS konform, DIN EN 60715 TH35, DIN VDE 0470-1, DIN 43880 Baugröße 1, REACH konform, VBG 4, IEC 529 | Tiefe | 59 mm |
| | | Platinenlänge Unterteil | 82,4 mm |
| | | Platinenbreite Unterteil | 99,2 mm |
| | | Pole | ≤ 36 |

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.