

DATENBLATT

Spleißbox SC 50/125 μ OM5 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen
und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Allgemeine Daten

Ausziehbar	nicht ausziehbar
Faserklasse	OM5
Mit Gehäuse	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Mit Pigtails	Ja
Mit Frontplatte	Ja

General data

Höhe	44,5 mm
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Kupplungen	SC
Kupplungsmaterial	Kunststoffkupplung

Kabelaufbau

Faserart	Multimode 50/125
----------	------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox SC 50/125 μ OM5 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.

Abmessungen

Breite 483,0 mm

Dimensions

Tiefe 244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
BA71203.12OM5	Spleißbox SC 50/125 μ OM5 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.	grau	6	12 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	limettengrün
BA71203.24OM5	Spleißbox SC 50/125 μ OM5 ausziehbar 24 Pigtails abgesetzt/12Kuppl.	grau	12	24 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	limettengrün
BA71203.48OM5	Spleißbox SC 50/125 μ OM5 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl.	grau	24	48 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	limettengrün

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

