



RE225-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 35 x 42 Lötinseln 2,10 mm Ø
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinderanschluss D-Sub DIN 41652 2 x 25-polig
- 2 Potentialbahnen
- Größe 100 x 160 mm