



DIN 7984

Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, Innensechskant oder Innensechsrund



mit Innensechskant



mit Innensechsrund
~ISO 14580

b^1 für $l \leq 125$ mm
 b^2 für $l \leq 200$ mm
 b^3 für $l > 200$ mm

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k	5,5	7	8,5	10	13
k	2	2,5	3,5	4	5
s	2	2,5	3	4	5
ISR-Größe	T10	T20	T25	T30	T40
b^1	12	14	16	18	22
b^2	-	-	-	-	28
b^3	-	-	-	-	-

Maße	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
d_k	16	18	24	30	36
k	6	7	9	11	13
s	7	8	12	14	17
ISR-Größe	T50	-	-	-	-
b^1	26	30	38	46	54
b^2	32	36	44	52	60
b^3	-	-	57	65	73