

Tauchpumpen / submersible pumps

VIP-PLUS 24V

Artikel: 1435.88.00

Tauchpumpe VIP-PLUS 24V

submersible pump VIP-PLUS 24V




Spannung / voltage:	24 Volt = / 24 volt DC
Stromstärke / current:	max. 1,7 A
Fördermenge / throughput:	max. 18 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 10 m
Förderdruck / pressure:	max. 1 bar / 14,5 psi
Verbrauch / power:	25 - 45 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	48 / 142 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:



Varianten / variants:

Tauchpumpe VIP-PLUS 24V mit Entlüftungsstutzen / submersible pump VIP-PLUS 24V with vent connection
Art.-Nr.: 1445.88.00

Tauchpumpe VIP-PLUS 24V mit entlüftetem Rückschlagventil und Filter / submersible pump VIP-PLUS 24V with check valve vent and filter
Art.-Nr.: 1455.88.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen / vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit Entlüftung / non-return-valve with venting
3004.53.00



Filter
3093.13.00